







38.10	40.14	35.56	16	1-829 025-6
35.56	37.60	33.02	15	1-829 025-5
33.02	35.06	30.48	14	1-829 025-4
30.48	32.52	27.94	13	1-829 025-3
27.94	29.98	25.40	12	1-829 025-2
25.40	27.44	22.86	11	1-829 025-1
22.86	24.90	20.32	10	1-829 025-0
20.32	22.36	17.78	9	829 025-9
17.78	19.82	15.24	8	829 025-8
15.24	17.28	12.70	7	829 025-7
12.70	14.74	10.16	6	829 025-6
10.16	12.20	7.62	5	829 025-5
7.62	9.66	5.08	4	829 025-4
5.08	7.12	2.54	3	829 025-3
2.54	4.58	—	2	829 025-2
"A"	"B ±0.3"	"C"	POLZAHL	BESTELL-NR.:

- 1 KODIERSTEGE
NACH DEM ERSTEN UND VOR DEM LETZTEN KONTAKTSTIFT
- 2 OBERFLÄCHE
MIN. 2.0µm Sn UEBER 1.3µm Ni
- 3 OBSOLETE



LEITERPLATTENBOHRBILD



—	—	—	—	—	—
SIEHE	POLZAHL	CuSn6	2	KONTAKTSTIFT	2
TABELLE	1	PBTP 30 GV UL 94 V0	SCHWARZ	GEHÄUSE	1
TE PART NO	PCS.	MATERIAL	SURFACE COLOR	DESCRIPTION	ITEM NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS:
MASSENHTEIN:
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
n. ISO 2768-M
n. ISO 2768-M
n. DIN 16901 - 140

0 PLC ± 0.2
1 PLC ± 0.2
2 PLC ± 0.2
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES / WINKEL ±

MATERIAL

FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE

DWN 25.03.87
H.ATZMANN

CHK 25.03.87
R. KRÄMER

APVD —

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.

WEIGHT
GEWICHT 0.000000

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

TE Connectivity

2-16 POS. AMP-QUICK PIN HEADER 180DEG
2-16 POL. AMP-QUICK STIFTELEISTE 180DEG

SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-829025 RESTRICTED TO NUR FÜR —

SCALE MASSSTAB 4:1 SHEET BLATT 1 von 1 REV A3