






NUMBER C-917238

METRIC

METRIC

PRINT DIST

PRINT DIST

AMP-J010-2C
REV. 3/93

注記

1. 嵌合相手製品型番: 917236
2. 材料:
TAB HOUSING : 66NYLON, GF20%
TAB CONTACT: 銅合金 (t=0.25mm), 錫メッキ

NOTES

1. MATING COUNTER PART NUMBER: 917236
2. MATERIAL :
TAB HOUSING : 66NYLON, GF20%
TAB CONTACT : COPPER-ALLOY (t=0.25mm) TIN PLATING

41.7	40.3	44.25	36.25	30	3-	-0
39.2	37.8	41.75	33.75	28	2-	-8
36.7	35.3	39.25	31.25	26	2-	-6
31.7	30.3	34.25	26.25	22	2-	-2
29.2	27.8	31.75	23.75	20	2-	-0
26.7	25.3	29.25	21.25	18	1-	-8
24.2	22.8	26.75	18.75	16	1-	-6
21.7	20.3	24.25	16.25	14	1-	-4
19.2	17.8	21.75	13.75	12	1-	-2
16.7	15.3	19.25	11.25	10	1-	-0
14.2	12.8	16.75	8.75	8	0-	-8
11.7	10.3	14.25	6.25	6	0-	-6
D	C	B	A	極数 Pos.	型番 PART No.	

E6	RE-ACTIVATING THE PN 1-8 AND 3-0	SP	KJK	12/07/23
E4	RE-ACTIVE	AY	PS	11/05/19
E2	RE-ACTIVE PER ECR-15-006547	LT	W.H	4/28/15
E	変更 (FJ00-5892-96)	K.A.S.K	5/16/96	12/7/96
D	変更 (FJ00-4626-96)	K.A.S.K	7/18/95	12/7/96
C	変更 (FJ00-2942-95)	K.A.S.K	5/22/95	12/7/96
B	変更 (FJ00-2747-95)	K.A.S.K	2/7/95	12/7/96
A	変更 (FJ00-1973-95)	K.A.S.K	12/6/94	12/7/96
O	作成 (FJ00-1715-94)	K.A.S.K	12/6/94	12/7/96
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

Copyright ©19 年	Copyright ©19 年
AMP (Japan), LTD.	AMP (Japan), LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.	ALL RIGHTS RESERVED.
組合線幅範囲 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)
mm ² (AWG)	mmφ
材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)
DR. K. ASAKAWA	DE. K. ASAKAWA
CHK. S. KUBOUCHI	APP. S. KUBOUCHI

TE TE Connectivity

1.25 A-F CONN. TAB ASSEMBLY
TOP ENTRY TYPE

一般公差
(GENERAL TOLERANCE)
10mm以下: ±0.2
10mm以上 30mm以下: ±0.25
30mm以上 100mm以下: ±0.3
角 度: ±3°

尺 度 (SCALE)
B J

図 号 (No.)
C-917238

REV.
E6

SHEET
1 OF 2

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面

NUMBER

C-917238




第三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J010-2C
REV. 3/93嵌合状態図
MATING FIGURE

注記:

1. 嵌合誤差吸収量: X, Y, Z 方向に各 $\pm 0.5\text{mm}$

NOTE:

1. ABSORBABLE DIMENSION OF MISALIGNMENT
AT MATING: $\pm 0.5\text{mm}$

SEE SHEET 1 OF 2			
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK DATE

Copyright ©19 年
AMP (Japan), LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.Copyright ©19__
AMP (Japan), LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.**TE** TE Connectivity

絶縁被覆範囲 (WIRE RANGE) mm (AWG)	絶縁外皮 (INSULATION DIA.) mm
材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)
DR. 12/6'94 K. ASAKAWA	DE. 12/6'94 K. ASAKAWA
CHK. 12/6'94 S. KUBOUCHI	APR. 24 DEC S. Kubouchi

名称 (NAME) 1.25 A-F CONN. TAB ASSEMBLY TOP ENTRY TYPE			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ± 0.2 10mm以上 30mm以下: ± 0.25 30mm以上 100mm以下: ± 0.3 角 度: $\pm 3^\circ$		LOC B J	番号 (No.) C-917238
尺度 (SCALE) —— ——		REV. E6	SHEET 2 OF 2

(CUSTOMER DRAWING)

参 考 図 面