




3



Ausführung / DESIGN

Au: vergoldet
GOLD
(a) PIN: min. 0.8 μm Au ueber/OVER 1.0 μm - 2.2 μm Ni
(b) Kontaktkoerper/BODY: 0.8 μm - 2.0 μm Sn

$$A = 2.8$$

NOTES
Bemerkungen

1 Datumste (Woche/Jahr z.B. KW 38/Jahr 2009)
and TE-Revision (z.B. Rev. A)
DATE CODE (WEEK/YEAR E.G. WEEK NUMBER 38/YEAR 2009)
AND TE REVISION (E.G. REV. A)

2 Passend zu Buchsenkontakt siehe Zeichnung 929454
SUITABLE FOR SOCKET CONTACT SEE DRAWING 929454

3 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER

4 Nur fuer FLR-Leitung nach DIN 72551 Teil 6
FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551-6 ONLY

5 nicht fuer Neuanwendung
NOT FOR NEW APPLICATION

6 zugverstaerkte Leitung nach LV 112-4
REINFORCED WIRE ACCORDING LV 112-4

7 Bei doppelt fallenden Werkzeugen wird die erste Ueberfeder
mit einer Kennzeichnung "-" versehen
WITH DOUBLE CUT DIES THE FIRST SPRING WILL BE PROVIDED
WITH AN INDICATION "-"

8 Varianten von Design1 werden durch die entsprechenden
Versionen von Design2 ersetzt
VARIANTS OF DESIGN1 ARE SUPERSEDED BY CORRESPONDING
VERSIONS OF DESIGN2

5:1

4805 (3/11)