

4

3

2

1

NICHT VERMASSTE KANTEN  
SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-  
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,  
BEHALTEN WIR UNS VOR

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH  
©COPYRIGHT 1992  
AMP DEUTSCHLAND GMBH  
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
1	MASS 20.4 GEÄNDERT IN 20.1	02.04.93	TILLE
2	REVISED PER ECO-09-024717	05NOV09	KK/AEG


NUMMER 964 530

VERWENDET FÜR -

CAD-ORIGINAL  
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

LOC  
AI  
DIST

WAR NR.  
PASSEND ZU -



△ 2 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

THIS PART WILL ONLY BE DELIVERED TOGETHER WITH UPPER PART 964 529  
25 COVERS PACKED IN PLASTIC BAG / PACKED IN CARTON

DIESES TEIL IST NUR IN VERBINDUNG MIT OBERTEIL 964 529 ZU BEZIEHEN  
25 ABDECKKAPPENHÄLFTEN IN PLASTIKBEUTEL VERPACKT / VERPACKT IN KARTON

△ 2 OBSOLETE

BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE	NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.2 ± 2 *	FORMAT A3	ZEICHNUNGS-NR. 964530
-964 530-2	-	1	COVER WITHOUT CLIP ABDECKKAPPE OHNE RASTHAKEN △ 1	PEI GV20	BLACK SCHWARZ	MASSTAB 2.5:1	BLATT 1 VON 1	REV. 1
964 530-1	-	1	COVER WITH CLIP ABDECKKAPPE MIT RASTHAKEN △ 1	PEI GV20	BLACK SCHWARZ			
GEZ. 08.12.1992 W.HOFFMANN				GEPR. 09.12.1992 R. KRÄMER				

ZEICHNUNG GÜLTIG AB KW 13/93..  
**AMP** AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H.  
Langen b.Ffm., West Germany

BENENNUNG  
MRV100 3x7 POS. COVER UPPER PART (LOW PROFILE)  
MRV100 3x7 POL. ABDECKKAPPE OBERTEIL

**K**