







| LOC | DIST | REV | DATE | DWN | APVD |
|-----|------|-----|-----------|-----|------|
| A1 | - | A | 24APR97 | AL | RJ |
| | | A1 | 15-Sep-99 | SG | RJ |



1 Buchsengeh. / SOCKET HSG.
 Material: PA66-GF13
 Farbe: schwarz
 COLOR: BLACK

2 Dichtung / SEALING
 Material:
 52 00-MVO-30
 Farbe: natur
 COLOR: NATURAL

2. Kontakts. / RETAINER
 Material: PBT-GF10
 Farbe: siehe Tabelle
 COLOR: SEE TABLE

A-A
 2:1
 2. Kontaktsicherung in Endraststellung
 (ist nicht der Lieferzustand)
 RETAINER LOCKED
 (NOT CONDITION AS DELIVERY)

Bemerkungen
 NOTES

- 1 Passend zu Buchsenkontakt fuer Einzelleiterabdichtung siehe Zeichnung: AMP: 967 543
 SUITABLE FOR SOCKET CONTACT FOR SINGLE WIRE SEALING SEE DRAWING:
- 2 Kragenanschluß siehe Zeichnung: AMP: xxxxxx
 SHROUDED CONNECTION SEE DRAWING:
- 3 Verzug zulässig bis max.0.3 (in Minus-Richtung)
 WARPAGE PERMITTED TO MAX. 0.3(TO MINUS-DIRECTION)
- 4 Verpackung: Schüttgut
 PACKAGING: LOOSE PIECE
- 5 Anlieferungszustand: 2. Kontaktsicherung in Vorraststellung
 CONDITION AS DELIVERY: RETAINER IN PRE-LOCKED POSITION
- 6 DIN I6901 - 140 mittig ueber Nennmass
 CENTRIC TO NOMINAL SIZE

| AMP BESTELL-NR. ORDER NO. | REV. | KOD. COD. | BENENNUNG DESCRIPTION | OBERFLÄCHE SURFACE FARBE/COLOR | ART KIND | GRAMM GEWICHT WEIGHT | Passend zu: SUITABLE FOR: |
|------------------------------|------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|
| 968899-9 | A | Z | | wasserblau / WATER BLUE | | | - |
| 968899-3 | A | C | | natur / NATURAL | K | 6.6g | - |
| 968899-2 | A | B | Buchsengehäuse SOCKET HSG. | grau / GREY | | | - |
| 968899-1 | A | A | | schwarz / BLACK | | | - |

| | | | |
|---|--|---|--|
| THIS DRAWING IS UNPUBLISHED VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG RELEASED FOR PUBLICATION FÜR VERÖFFENTLICHUNG BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED. BY AMP INCORPORATED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. | | DWN A. Lehner 24APR97 CDR R. Jetter 24APR97 | NAME 2.8 Sensor Flachk.Bgh., 2 pol., EDS 51 2.8 SENSOR FLATC., SKT., HSG., 2POS., SWS |
| DIMENSIONS: DIMENSIONS: (MM) | TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL DIMENSIONS IN TOLERANCES | PRODUCT SPEC 103-18519 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. | AMP Deutschland GmbH D - 63225 Langen |
| MATERIAL | FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE | WEIGHT 6.6 g | ZEICHNUNGS-NR. 00779 SCALE 1:1 |