

BV-0-GD
Art.-Nr.: 532736-000

Verbindungs-muffe

in Schnapptechnik, aus transparentem, schlagfestem Polycarbonat
mit sich an die Kabeldurchmesser anpassenden Schaumstoffdichtungen
Systemgeprüft nach DIN EN 50393 (entspr. VDE 0278)

$U/U_0 (U_m) = 0,6/1,0 \text{ kV (1,2) kV}$

Kabelquerschnitt: $4/5 \times 1,5$ bis $4/5 \times 6 \text{ mm}^2$

mit Vergußmasse GUROFLEX im Doppelkammerbeutel (0,35 l)

Labyrinthgehäusedichtung mit Schnappverschluß

