

BV-2-43BD

Art.-Nr.: 701086-000

Verbindungs-muffe

in Schnapptechnik, aus transparentem, schlagfestem Polycarbonat
mit sich an die Kabeldurchmesser anpassenden Schaumstoffdichtungen
Systemgeprüft nach DIN EN 50393 (entspr. VDE 0278)

$U/U_0 (U_m) = 0,6/1,0 \text{ kV (1,2) kV}$

Kabelquerschnitt: 4×16 bis $4 \times 25 \text{ mm}^2$

mit Vergußmasse RAPID 4100 im Doppelkammerbeutel (0,55 l)

Labyrinthgehäusedichtung mit Schnappverschluß

