

EKM-2050F-2D1-4S/S-6-E1
Art.Nr.: CS0528-000 (JOR-88517)



Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen

Ausführung SKF (für Masteinbau und Montage im Freien)

für Mast- Innen-Ø ab 89 mm, für Türgröße ab 85 x 270 mm

mit Kompakt- Einbaublock bestehend aus:

2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 2 Stück Schraubkappen E 14

bestückt mit 2 Stück. Sicherungseinsätzen 6A

4 Stück Schiebeklemmen, Netzform: N, L1, L2, --, PE

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)

vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen

grauer Deckel mit Schraubverschluß, Berührungsschutz

Schutzklasse II, Schutzart IP 54

vormontiertes Erdungsseil, 10 mm², grün/gelb 400 mm lang, mit unverlierbarer

Schraube M 8 x 12

2 Stück Mastbefestigungsschrauben M 6 x 12

verlängerter Aderverzweigungsraum (80 mm)

Zugang: Kabelschelle für 2 Kabel bis 4 x 25 mm² oder 3 Kabel bis 4 x 16 mm²

Abgang: 2 Stück Abgangstüllen

Zwei Leuchtenanschlußleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum

Zugungskabel montierbar!

Schaltbild:

