

HMY-700-GC1500
Art.-Nr.: 576842-000

Abzweigmuffe

in Schraubtechnik, aus grauem, schlagfestem Polypropylen
 mit Zugentlastungsschellen
 Systemgeprüft nach DIN EN 50393 (entspr. VDE 0278)
 $U/U_0 (U_m) = 0,6/1,0 \text{ kV (1,2) kV}$
 Durchgang: 4 x 120 bis 4 x 185 mm²
 Abzweig: 4 x 95 bis 4 x 150 mm²
 mit Vergußmasse GUROFLEX im Blechgebäude (15,0 l)
 mit Polsterband
 mit Set- Butylband

