

PXE-SU3-43BD

Art.-Nr.: F46377-000

Verbindungs-muffe

in Schnapptechnik, aus transparentem, schlagfestem Polycarbonat
mit Distanzhalter

Systemgeprüft nach DIN EN 50393 (entspr. VDE 0278)

U/U_0 (U_m) = 0,6/1,0 kV (1,2) kV

Durchgang: 4 x 2,5 / 5 x 1,5 bis 4 x 16 / 5 x 10 mm²

mit Vergußmasse Rapid 4300 im Doppelkammerbeutel (0,35 l)

