






REVISIONS 変更					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
E5	REVISED	ECR-23-185274	06SEP2023	AG	RK



1. 嵌合相手ハウジング; 172317
2. 面より2mmの範囲で測定のこと
3. 全面ニッケルメッキ上に接触部分は金めっき
ハンダ付け部は、ハンダメッキ
4. 推奨取付けねじ; JIS B 1115 又は、1122 タッピングねじに
なべ1種又は2種、呼び径3で締付けた後、ハンダ付けをする
5. 金及び、錫めっき混合タイプの金めっき配置図
下図参照のこと
6. 適用製品規格 No.108-5157



- 1 THE MATING PLUG HSG PART NUMBER ; 172317
- TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM
- GOLD PLATING FOR CONTACT AREA AND TIN-LEAD PLATING FOR SOLDERING AREA OVER ALL-OVER NICKEL PLATING.
- 4 RECOMMENDED MOUNTING SCREW; 3mm DIA, PAN HEAD, CLASS 1&2 TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS B1115, B1122
- LAYOUT OF GOLD PLATING CONTACTS ; MARK (MIXED GOLD PLATING AND PRE-TINNED CONTACTS)



6 APPLICABLE PRODUCT SPEC NO.108-5157

OBSOLETE		SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD SELECTIVE TIN (BRIGHT)	自然色 NATURAL	2-5172730-1
OBSOLETE	//	TIN-LEAD		自然色 NATURAL	4-172730-1
OBSOLETE		TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD	自然色 NATURAL	2-172730-1
OBSOLETE	//	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD	黄色 YELLOW	1-172730-7
OBSOLETE	//	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD	灰色 GRAY	1-172730-6
OBSOLETE	//	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD	自然色 NATURAL	1-172730-1
			PRE-TIN	自然色 NATURAL	172730-1
		金めっき配置図 LAYOUT OF GOLD PL. CONTACT	半田付け部 SOLDERING SIDE	嵌合部側 CONTACT SIDE	ハウジング色 HOUSING COLOR
			CONTACT 仕上 CONTACT FINISH		型番 PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN T.SHINOHARA 09MAY07	TE Connectivity PULSE LOCK CONNECTOR 24POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY
CHK K.BETSUI 09MAY07	
APVD K.BETSUI 09MAY07	
PRODUCT SPEC 製品規格	
APPLICATION SPEC 取付適用規格	NAME 名称
WEIGHT 0.000000	SIZE A3
MATERIAL 材料 HSG: PBT CONTACT: BRASS	CAGE CODE 00779
	DRAWING NO 番号 C-172730
	RESTRICTED TO —
	CUSTOMER DRAWING
	SCALE 尺度 1:1
	SHEET 1 OF 1
	REV E5

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10以下: ±0.2
10以上 30以下: ±0.25
30以上 100以下: ±0.3
角度: ±3°

DIMENSIONS: 単位: 耗 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
	0 PLC ±-
	1 PLC ±-
	2 PLC ±-
	3 PLC ±-
	4 PLC ±-
	ANGLES ±-
	FINISH 仕上 -