


SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN mm
(DIMENSIONS IN mm)

METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
(EUROPEAN PROJECTION)

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA VERSIONI POLARIZZATE
(DETAIL REPRESENTATION OF POLARIZATION VERSIONS)



1 QUOTA VALIDA PER VERSIONI 282442-2; -3; -4.
(VALID DIMENSION ONLY FOR 282442-2; -3; -4 VERSION)

CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO

~~THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.~~ RELEASE FOR PUBLICATION 19

© COPYRIGHT 19 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED. AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING

TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE) RANGO FILO (WIRE RANGE) SCALA (SCALE)

(TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED) ± 0.3 2:1

ANGOLI (ANGLES) ± 2°

STE TE Connectivity

DESCRIZIONE (DESCRIPTION) 070 SERIES MULTILOCK*
CONN. CAP HOUSING 6 POSITION
(PORTAMASCHI) DOUBLE ROW

LOC. SIZE NUMERO (DWG NO) REV. FOGLIO (SHEET)

I A3 C-282442 B1 2 DI 2

REV. (REV.) REVISIONI (REVISION RECORD) DIS. DATA (DATE)

DISTRIBUZIONE (PRINT DIST.)