

NUMBER C-316061
 三角差 (3rd ANGLE PROJECTION)
 METRIC







表 2 (TABLE 2)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA/PRC)

プラグハウジング (PLUG HOUSING)	4	[-179861-]
適用製品 (APPLICABLE PRODUCT)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

表 1
TABLE. 1

自然色 (NATURAL)	2	316061-1
プレート色調 (PLATE COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

- 注;
 1. 通用製品規格: 108-5410
 2. 通用製品型番: 表 1 参照
 3. 取扱説明書: 411-5638
 ▲ 表 2 参照
- NOTES;
 1. PRODUCT SPEC: 108-5410
 2. APPLICABLE CONN, P/N: SEE FIG. 1
 3. INSTRUCTION SHEET: 411-5638
 ▲ SEE TABLE 2

Copyright ©1993年 日本エー・エム・ピー株式会社		Copyright ©1993 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP		日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
適合電線断面面積 (WIRE RANGE) — mm ² (AWG -)		被覆外径 (INSULATION DIA.) 1.3 - 2.8 mmφ		名称 (NAME) アンプ パワー ダブルロック コネクタ 2極 6.5mmピッチ ダブルロック プレート AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 6.5mm PITCH DBL LOCK PLATE 2Pos			
MATERIAL PA66 GF (UL94 V-0) or PBT GF (UL94 V-0)		仕上 (FINISH) —		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		LOC 番号 (No.)	
DR. 22.AUG '95 N. YAMASAKI		DE. 22.AUG '95 Y. KASHIWA		10以下: ±0.2 10を超え 30以下: ±0.25 30を超え 100以下: ±0.3 公差: ±3°		B J C-316061	
CHK. 22.AUG '95 Y. KASHIWA		APP. 22.AUG '95 Y. KASHIWA		尺度 (SCALE) —		REV. B SHEET 1 OF 1	
LTR 変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE				

PRINT DIST
 単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT