




NUMBER C-316063




METRIC

PRINT DIST 単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT



△ トレードマーク (TRADE MARK)



△

表 2 (TABLE 2)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA (PRC))

プラグハウジング (PLUG HOUSING)	4	179939-[]
適用製品 (APPLICABLE PRODUCT)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

表 1

TABLE. 1

自然色 (NATURAL)	4	316063-1
プレート色調 (PLATE COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

注:

1. 適用製品規格: 108-5410
 2. 適用製品型番: 表 1 参照
 3. 取扱説明書: 411-5638
- △ 表 2 参照

NOTES:

1. PRODUCT SPEC: 108-5410
 2. APPLICABLE CONN. P/N: SEE FIG. 1
 3. INSTRUCTION SHEET: 411-5638
- △ SEE TABLE 2

B	REVISD PER ECR-20-006535	SC	D.Z	23AUG21
A	変更 FJ00-0953-98	T.Y	M	24 MAY '98
O	作成 FJ00-2472-95	N.Y	Y.K	22.AUG '95
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

Copyright ©1993年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©1993 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	
社名電線断面積 (WIRE RANGE)	線径外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME) アンブ パワー ダブルロック コネクタ	
— mm ² (AWG -)	1.3 - 2.8 mmφ	4極 6.5mmピッチ ダブルロック プレート	
MATERIAL PA66 GF (UL94 V-0) or PBT GF (UL94 V-0)	仕上 (FINISH)	AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 6.5mm PITCH DBL LOCK PLATE 4Pos	
DR. 22.AUG '95	DE. 22.AUG '95	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
CHK. 22.AUG '95	APP. 22.AUG '95	10mm以下: ±0.2	
Y. KASHIWA	Y. KASHIWA	10mm以上 30mm以下: ±0.25	
Y. KASHIWA	Y. KASHIWA	30mm以上 100mm以下: ±0.3	
		角 度: ±3°	

AMP		日本エー・एम・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
LOC	番号 (No.)	C-316063	
B	J	尺度 (SCALE)	REV. B
SHEET		1 OF 1	