


NUMBER C-316769



METRIC



- 注:
1. 適用製品規格: 108-5410
  2. 適用コンタクト型番  
タブ・コンタクト: 177917-□ (#20-#16AWG)  
177916-□ (#26-#22AWG)
  3. 嵌合相手側製品型番  
プラグ・ハウジング: 316768-□  
リセ・コンタクト: 177915-□ (#20-#16AWG)  
177914-□ (#26-#22AWG)
  4. 適用プレート型番: 316770-1
  5. 取扱説明書: 411-5638
- △ 表1参照

- NOTES:
1. PRODUCT SPEC, :108-5410
  2. APPLICABLE CONTACT P/N  
TAB CONTACT: 177917-□ (#20-#16AWG)  
177916-□ (#26-#22AWG)
  3. MATING CONN, P/N  
PLUG HSG. 316768-□  
REC CONTACT: 177915-□ (#20-#16AWG)  
177914-□ (#26-#22AWG)
  4. APPLICABLE PLATE P/N: 316770-1
  5. INSTRUCTION SHEET : 411-5638
- △ SEE TABLE 1
7. ALL PARTS MEET RTI ELECTRICAL RATING OF 105C ACCORDING TO UL 1977
8. PART 5-316769-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT)

自然色(NATURAL)	↑	1	5-316769-1
黒 (BLACK)	↑		-9
青 (BLUE)			-6
黄 (YELLOW)			-4
赤 (RED)	↓		-2
自然色(NATURAL)	↓	1	316769-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	種数 (Pos.)		型番 (P/N)

△ 表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
— AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
—+ AMP OR AMP	中国 (CHINA(PRC))
* AMP OR AMP	韓国 (KOREA)

REV	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
B2	REVISED PER ECR-14-001994	A. Z.	D. Z.	11FEB 2014
B1	REVISED PER ECR-12-019929	A. Z.	F. M.	16NOV 2012
B	変更 FJ00-1369-01	WY	MS	11JUL 07
A	変更 FJ00-0953-98	T. Y.	MS	28FEB '98
O	作成 FJ00-3888-95	N. N.	H. S.	28FEB '95

AMP Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
適合電線径範囲 (WIRE RANGE) — mm <sup>2</sup> (AWG - )	被覆外径 (INSULATION DIA.) — mm $\phi$
名称 (NAME) アンプ パワー ダブルロックコネクタ 1極 3.95mmピッチ キャップ ハウジング (宙吊りタイプ) AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 3.95mm PITCH CAP HOUSING 1 Pos (FREE HANGING)	一般公差 SIZE LOC 番号 (No.) B J C-316769
材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)	仕上 (FINISH) —
DR. 20.FEB '96 DE. 20.FEB '96 N. NAGASHIMA N. YAMASAKI	REV. 28.FEB '96 M. SHINDO Y. KASHIWA
尺度 (SCALE)	REV. B2 SHEET 1 OF 1

PRINT DIST 単位: 概 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

AMP-J REV. 1/97/98/99/00

CUSTOMER DRAWING