



NUMBER  
C-917696






METRIC

PRINT DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT



回路番号  
(CIRCUIT NO.)

△  
トレードマーク  
(TRADE MARK)



- 注 記:
- △ 材料 : 66ナイロン (UL94V-0)
  2. 製品規格 : 108-5459
  3. 取付適用規格 : 114-5203
  - △ 表1参照
  5. 取扱説明書 : 411-5771

NOTES:

- △ MATERIAL ; 66 NYLON (UL94V-0)
2. PRODUCT SPEC. ; 108-5459
3. APPLICATION SPEC. ; 114-5203
- △ SEE TABLE 1
5. INSTRUCTION SHEET ; 411-5771
6. PART 5-917696-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT)




表 1  
TABLE 1

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
-+AMP 又は -+ OR AMP	中国 CHINA (PRC)

COLOUR 色別	PART NO. 型番	POS. 種数
NATURAL 自然色	5-917696-1	12
BLUE 青色	917696-6	12
RED 赤色	917696-2	12
NATURAL 自然色	917696-1	12

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
E1	REVISED PER ECR-13-019881	A. Z	D. Z	23DEC '13
E	変更 ECR-05-000845	Y. Y	N. Y	24MAR '05
D	変更 (FJ00-2103-98)	A. O		24DEC '05
C	変更 (FJ00-5215-96)	N. N	Y. K	21. 11. 05
B	変更 (FJ00-4976-96)	N. N	Y. K	20. 11. 05
A	変更 (FJ00-2624-95)	Y. N	Y. K	18. 11. 05
O	作成 (FJ00-2624-95)	Y. N	Y. K	12. 11. 05

Copyright © 19 年 日本イー・エム・ピー株式会社		Copyright © 19 年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	
適合電線所番 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)	2.5mm シグナルダブルロック 12極 プラグ ハウジング
---	---	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 12P PLUG HSG.
材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	10KF ± 0.2	
SEE NOTE 注記 △	---	100KF ± 0.25	
DR. 12 MAY. '95 Y. NOGUCHI	DE. 12 MAY. '95 Y. NOGUCHI	300KF ± 0.3	
CHK. 12 MAY. '95 Y. KASHIWA	APP. 12 MAY. '95 Y. KASHIWA	角度 ± 0.3	

**tyco Electronics**

Tyco Electronics AMP K.K.  
Kawasaki, Japan

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)

10KF ± 0.2  
100KF ± 0.25  
300KF ± 0.3  
角度 ± 0.3

尺数 (SCALE) 3-1

REV. E1

SHEET 1 OF 1

名称 (NAME) C-917696

番号 (No.)