

防水型コネクタの設計ナビゲータ

過酷な環境に適したコネクタの選択は難しくありません。TE Connectivity (TE) は、侵入保護、人間工学、小型化、製品安全を考慮した設計向けに防水型コネクタを豊富に用意しています。この設計ナビゲータを使用すると、用途のニーズに最適で信頼性に優れたコネクタが見つかります。



大型家電製品



小型家電製品



自動車



照明器具



産業用途



パーソナルヘルスケア



芝生およびガーデニング



	防水型シグナル ダブル (change line) ロックコネクタ	ミニユニバーサル MATE-N-LOK コネクタ	Power Versa-Lock コネクタ	ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタ
極間 (mm)	2.50	4.41	5.00	6.35
定格電流 (A)	3	9	15	19
定格電圧 (V)	250	600	600	600
燃焼性	UL94 V-0、 グローワイヤ (GWT)	UL94 V-0、V-2	UL94 V-0、 グローワイヤ (GWT)	UL94 V-0、V-2
承認	UL、CSA、TUV	UL、CSA (最大 250V)、 VDE (II)	UL、CSA、VDE	UL、CSA、VDE
動作温度範囲 (°C)	-40 ~ +105	-55 ~ +105	-40 ~ +105	-55 ~ +105 (最大 +125 まで用意)
ワイヤサイズ (AWG)	26-22	26-18	26-14	20-14
極数	2-6	2 列、2 ~ 10 極、16 極	1-4, 6, 9	2-4, 6, 9, 12, 15
IP 定格	IP67	IP57	IP67	IP57
色/キーイングの選択 (あり/なし)	なし	なし	あり	あり
用意されている構成	W-T-W、W-T-B	W-T-W、W-T-B、W-T-P	W-T-W、W-T-P	W-T-W、W-T-B、W-T-P
製品情報へのリンク	防水型シグナル ダブル ロックコネクタ	ミニユニバーサル MATE- N-LOK	Power Versa-Lock	ユニバーサル MATE-N- LOK