



互连家庭

家庭娱乐解决方案

将音乐和照片融入您的生活

家庭连接解决方案正以前所未有的速度发展，并且可靠性和效率也越来越高。借助我们提供的卓越的连接器、传感器、继电器和开关产品组合，您的设计能够

达到更高水平。您可以轻而易举地设计出下一代创新型互动式娱乐系统，同时还可利用我们全球工程和制造能力帮助产品快速上市。

了解更多
te.com/connectedhome



端子、保护装置、继电器和开关

客户满意度和产品可靠性取决于久经考验、值得您信赖的组件。



模块化免螺丝接线盒

适用于实心线和多股绞合线，可快速完成线端连接。



IM系列信号继电器

通过50到300 mQ线圈提供2A-5A的电流额定值。可与单稳态或双稳态锁定选件结合使用，提供THT和SMT型号。



DIP开关

从安装在微型电路板上的DIP开关到用于家用电器、照明装置、楼宇系统、太阳能、HVAC和一系列对安全要求较高的应用中的轻触开关。




Positive Lock端子

种类齐全的符合人体工程学设计的插座可为大量应用实现快速、安全、可靠的连接。

传感器

紧凑、可靠的传感器可帮助您监控和帮助智能设备。



磁阻传感器

精确的非接触式器件，可对传感器感知到的磁场角度变化进行测量。



屏蔽罩 (BLS) *

可最大限度降低紧凑型系统中各种串扰的定制化 EMI 屏蔽。

板对板、柔性 & 线到板

小封装，大能量。满足当今的微型化需求。




高性能互连产品 (HPI)

采用行业标准方形端子方案的单排和双排接插头，有多种间距和颜色可供选择。



双重锁定信号连接器

这类紧凑、单排连接器可采用线到线和线到板配置。



弹簧夹

微型可扩展表贴式端子，方便在任意位置安装接地解决方案。



AMPMODU系统50连接器

可连接多种组件，适用于高密度系统。



AMPMODU系统50/50连接器

包含多种间距为050 x .050 (1,27mm x 1,27mm)的高密度BTB和WTB连接器。



插入式连接器

可释放超薄型SMT线路连接器非常适合用于LED照明应用，最多可采用4位连接器配置。



CT和 Mini CT 连接器

此类易用型连接器在行业内应用广泛，可通过压接和 IDC 形式与多款接头选件进行互连。

输入/输出 (I/O)

可靠的I/O连接性能是决定产品满意度的关键。



C型USB连接器*

通过一条稳固的连接为数据、电源、音频、视频提供一体化解决方案。



RJ45 连接器*

种类齐全的模块化 I/O 插孔和插头可提供可靠的紧凑型解决方案。

电源连接器

TE通过种类齐全的内部和外部电源连接器确保电源永不间断。



Economy Power 2.5连接器

此类连接器适合在空间有限的位置实现信号和低功耗PCB连接。



RAST 连接器

RAST IDC (绝缘置换端子) 连接器系统非常适合用于自动和手动生产线。

天线

标准和定制化高性能天线可在大部分地区或国际市场中的网络上工作。



嵌入式天线*

该产品系列采用超薄设计，并且支持GPS、Wi-Fi等无线连接。



定制化天线*

TE是领先的定制化天线研发者和制造者，我们生产的天线适用于Wi-Fi、Bluetooth、Z-Wave、Zigbee以及多频段应用。

家庭娱乐：te.com/connectedhome

© 2017 TE Connectivity Ltd.及其下属公司版权所有。1-1773913-7
AMPMODU、Positive Lock、TE、TE Connectivity和TE connectivity (标识) 是TE Connectivity Ltd.及其下属公司商标。
其他标识、产品和/或公司名称可能是各自所有者的商标。

*同一产品系列中可用于 5G 的解决方案可能各有不同。请参考TE.com中的信息或联系您的TE销售代表了解更多信息。

