



医疗设备

连接重要设备

TE Connectivity (TE) 不仅是一家组件供应商，我们提供的连接产品还可转变您客户提供医疗服务的方式。从医院的患者监视系统到血糖检测仪和助听器等手持式消费类设备，我们的产品提供的内部、外部和无线连接可满足高要求的医疗行业所需的响应性需求。我们可帮助您为客户提供无忧的医疗设备，从而使他们能够将侧重点放在最重要的方面-也就是患者身上。

了解更多
te.com





医疗设备

线到板

我们提供种类丰富的产品系列，可满足您对各种线到板产品的要求。

AMP-LATCH 连接器

无需剥线或备线的快速、可靠的线到板连接



Mini CT 连接器

1.5mm 间距的连接器可通过压接和 IDC 形式与多款接头选项进行互连。



LCEDI 连接器

可提供低压差分信号 (LVDS) 和嵌入式 DisplayPort (eDP) 的显示连接器



通用端接 (CT) 连接器

2mm 间距的连接器可通过压接和 IDC 形式与多款接头选项进行互连。



柔性印刷电路 (FPC) 连接器

用于信号路由的紧凑型解决方案。ZIF 和非 ZIF 型均可提供 0.25 到 1.25mm 的间距。



AMPLIMITE D-Sub 连接器

种类齐全的高品质、经受过时间考验的 D-Sub 型连接器，已成为行业标准



嵌入式天线*

该产品系列采用超薄设计，并且支持 4G 和 5 GHz Wi-Fi



天线和射频 (RF) 连接器

天线性能、可靠性和耐用性至关重要

5G 弹簧夹

微型可扩展表贴式端子，方便在大多数位置安装接地解决方案



5G 射频同轴电缆连接器*

种类齐全的射频和标准同轴电缆连接器，适用于任何高性能医疗设备



输入/输出 (I/O)

可靠的 I/O 连接决定着产品满意度

RJ45 连接器*

种类齐全的模块化 I/O 插孔和插头可提供可靠的紧凑型解决方案



5G USB Type-C 连接器*

便利的通用型、用户友好连接器，配有可翻转式插接接口。数据传输速率最高可达到 10 Gbps，功率高达 100W，可通过一条纤薄型连接传输音频/视频



内存插槽

我们的设计能够使其实现轻松连接与处理、共享或存储数据。

DIMM 插槽*

双列直插式内存模块 (DIMM) 插槽为行业标准 JEDEC DIMM 设计可实现与标准内存模块的可靠互连



5G

细间距堆叠式连接器

0.4mm 的间距适合更小、更纤薄的应用



板对板和背板连接器

卓越的信号完整性消除了电噪声的不良影响

Z-PACK Slim UHD 连接器

此类高密度连接器、占用空间最小的连接器，可节省宝贵的 PCB 空间



STRADA Whisper 连接器*

坚固耐用的机械特性有助于减少医疗设备数据传输和医疗成像设备的信号丢失情况



5G

电缆和电缆组件

可靠的电缆组件连接决定着产品满意度

多媒体电缆组件

从 DVI 和 HDMI 到 DisplayPort 和 USB，我们支持最新的高速标准



线缆

专为实现精准信号完整性和恶劣环境定制的特制电缆

