



材料搬运



行业认证产品，可实现快速可靠安装

TE Connectivity (TE)提供的材料搬运解决方案可满足您在机电和电子元件方面的全部需求。无论是设计原型还是改造既有系统，TE提供的经行业认证的创新型产品解决方案可实现快速可靠安装，节省了系统维护成本，并可缩短停机时间。

了解更多
te.com





材料搬运

线到板

我们提供种类丰富的产品系列，可满足您对各种线到板产品的要求

CT连接器

这款2mm pin间距连接器可通过压接和IDC方式安装，并有多款插头可供互配



Mini CT 连接器

这款1.5mm pin间距连接器可通过压接和IDC方式安装，并有多款插头可供互配



高性能互连 (HPI)

采用行业标准方形端子方案的单排和双排柱头，有多种间距和颜色可供选择



AMPLIMITE D-Sub连接器

完整的优质、久经验证的D-Sub连接器系列已成为行业标准



USB 连接器*

TE提供的micro USB、USB 3.0以及新型高功率和可翻转USBType-C解决方案，既通用又易用



SFP/SFP+ 连接器*

SFP+ 互连支持10 Gbps的数据传输速率，并且向后兼容 SFP。



RJ45 连接器*

种类齐全的模块化I/O插孔和插头可提供可靠的紧凑型解决方案



电缆与电缆组件

支持10-25 Gbps及更高速度的最新标准。
我们还可根据客户需求定制电缆解决方案。

可插拔 I/O 电缆组件*

此类产品支持最新高速标准，适用于10-25 Gbps及更高速度



ELCON Mini电缆组件*

此类电源电缆组件采用标准或高柔性设计，易于布线



线缆

面向精密信号完整性和严苛环境的专用/定制电缆

