

292178-1 ✓ 生産可能

CT ドロワ

型番: 292178-1

22 Position, Plug to Plug Relay Header, Connector Assembly, Crimp
/IDC, Wire-to-Wire, 2 mm [.079 in] Centerline, 2 Row, Power &
Signal, CT Drawer

[TE.comを見る>](#)



コネクタ > 角形コネクタ > スタンダード角形コネクタ



コネクタ製品タイプ: コネクタ アセンブリ

コネクタおよびハウジングのタイプ: プラグ対プラグ リレー ヘッダ

嵌合保持: なし

ワイヤ & ケーブルへの結線方法: 圧着/IDC

接続タイプ: 電線対電線

特徴

製品のタイプの特徴

コネクタ製品タイプ

コネクタ アセンブリ

コネクタおよびハウジングのタイプ

プラグ対プラグ リレー ヘッダ

接続タイプ

電線対電線

防水性

いいえ

構成の特徴

極数

22

列数

2

ボディの特徴

一次製品色

黒

端子の特徴

端子のベース材質

りん青銅

ハウジング内部での端子保持

あり

端子の定格電流 (最大)

1 A

結線の特徴

ワイヤ & ケーブルへの結線方法

圧着/IDC

機械的アタッチメント

ストレイン リリーフ

なし

パネルマウント機能	あり
嵌合保持	なし
コネクタ取り付けのタイプ	パネルマウント

ハウジングの特徴

ピッチ	2 mm [.079 in]
ハウジングの材料	PBT GF

寸法

列間スペーシング	7.6 mm [.299 in]
ワイヤサイズ	28 – 22 AWG

使用条件

使用温度範囲	-20 – 120 °C [-4 – 248 °F]
--------	----------------------------

動作/用途

回路用途	パワーおよびシグナル
------	------------

実装の特徴

パッケージ数量	40
実装方法	ボックスおよびカートン

製品コンプライアンス

[コンプライアンス資料](#)に関しては、TE.comの製品ページをご覧ください>

EU RoHS指令2011/65 / EU	Compliant
EU ELV指令2000/53 / EC	Compliant
中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
EU REACH規則 (EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
ハロゲン含有量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
はんだ処理能力	Not applicable for solder process capability

製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されることがあります。TEがEU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01%で

す。また、指令2011/65 / EU (RoHS2) の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器には、指令2011/65/EUの定めるところにより、CEマークが与えられます。コンポーネントにはCEマークは与えられない場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀が0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC (ELV指令)の付属書で制限の免除について定義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁 (ECHA) の「記事中の物質要件に関するガイド」 URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>に基づいたSVHCを記載しています。

適合製品



関連シリーズ | CT ドロワ



この製品と一緒に購入されている製品





書類

CAD ファイル

3D モデル

英語

カスタマービューモデル

[ENG_CVM_292178-1_A.2d_dxf.zip](#)

英語

カスタマービューモデル

[ENG_CVM_292178-1_A.3d_igs.zip](#)

英語

カスタマービューモデル

[ENG_CVM_292178-1_A.3d_stp.zip](#)

英語

CAD ファイルをダウンロードすることにより、[利用規約](#)に同意したこととなります。

データシート/カタログ ページ

[Low Power Drawer Connectors QRG](#)

英語

製品規格

[MINI DRAWER CONNECTOR, LEAD FREE VERSION](#)

英語

製品規格

英語

[MINI DRAWER CONNECTOR, LEAD FREE VERSION](#)

日本語

製品規格

日本語