

CU8525-000 ✓ 生産可能

RAYCHEM | RAYCHEM WCSM

型番: CU8525-000

Non-Flame-Retardant, With, 44 mm Cable Diameter, Semi-Rigid, 48 mm [1.88 in] Expanded Inside, RAYCHEM WCSM, Power Cable Tubing & Accessories

[TE.comを見る>](#)



エネルギーおよび電力 > 電力ケーブル用アクセサリ > 電力ケーブル配管およびアクセサリ > 厚肉熱収縮チューブ



在庫状況: アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域

燃焼性性能: 非難燃性

接着剤コーティング: あり

対応しているケーブル径 (最大): 44 mm

対応しているケーブル径 (最小): 13 mm

[すべて 厚肉熱収縮チューブ \(317\)](#)

特徴

製品のタイプの特徴

据え付け技術	熱収縮
コーティング スタイル	インライン
接着剤コーティング	あり
壁面のスタイル (接着剤を除く)	単一

ボディの特徴

一次製品色	黒
一次製品の材料	架橋ポリオレフィン
柔軟性	セミリジッド
収縮率	> 3:1

寸法

対応しているケーブル径 (最大)	44 mm
対応しているケーブル径 (最小)	13 mm
伸張時の内径 (最小)	48 mm[1.88 in]
復元時の内径 (最大)	12 mm[.472 in]
製品長さ	250 mm[9.843 in]
復元時の肉厚 (最大)	4.5 mm

肉厚

厚/超肉厚

使用条件

燃焼性性能

非難燃性

動作/用途

機械抵抗

対機械的衝撃または損傷

UV 安定性

はい

海洋およびオフショアの認定造船

はい

熱抵抗

低温に適用可能、高温に適用可能、難燃性

業界スタンダード

認証/規格製品に適合

CSA, UL

認可規格製品に適合

HD631.2, IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247

製品在庫状況

在庫状況

アジア、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島、中国、欧州、中東、アフリカ地域

製品コンプライアンス[コンプライアンス資料に関しては、TE.comの製品ページをご覧ください>](#)

EU RoHS指令2011/65 / EU

Compliant

EU ELV指令2000/53 / EC

Compliant

中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016

有害物質含量符合標準要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold

EU REACH規則 (EC) No. 1907/2006

Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)
Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250)
Does not contain REACH SVHC

ハロゲン含有量

Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free

はんだ処理能力

Not applicable for solder process capability

製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されることがあります。TEがEU RoHS（特定有害物質使用制限）指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2011/65/EU (RoHS2) の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器には、指令2011/65/EUの定めるところにより、CEマークが与えられます。コンポーネントにはCEマークは与えられない

場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀が0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC (ELV指令)の付属書で制限の免除について定義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧洲化学物質庁 (ECHA) の「記事中の物質要件に関するガイダンス」URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>に基づいた SVHCを記載しています。

適合製品



TE製品番号: CY1557-000
LJSM-5X016-035



TE製品番号: 472638-000
FCSM-51/16-1200/S(S5)



TE製品番号: 068220-000
MWTM-50/16-700/S(S10)

関連シリーズ | RAYCHEM WCSM



電力ケーブル配管およびアクセサリ
(317)

この製品と一緒に購入されている製品



TE製品番号:351152-000
HEL-6874



TE製品番号:828695-000
RDSS-100(S10)



TE製品番号:CS0564-000
EKM-2050-2D1-4S/C-6-E1-B



TE製品番号:BM5710N002
102L033-R05/S(S25)



TE製品番号:EN7126-000
EPKE-0064-DE05



TE製品番号:300758-000
HEL-6876



TE製品番号:CX8845-000
MXSU-3131-DE10



TE製品番号:837272-000
HEL-5836



TE製品番号:D22610-000
SMOE-63477



TE製品番号:CM4896-000
HEL-4896-LN

書類

製品図面

[WCSM-48/12-250/S\(S25\)](#)

英語

データシート/カタログ ページ

[WCSM HEAT SHRINK TUBING IEC](#)

英語

作業指示書

[取扱説明書\(米国以外\)](#)

英語