VMY-605-43BD645
Art.-Nr.: 682960-000

Verbindungsmuffe
in Schraubtechnik, aus grauem, schlagfestem Polypropylen
mit Zugentlastungsschellen
Systemgeprüft nach DIN EN 50393 (entspr. VDE 0278)
U/U_0 (U_m) = 0,6/1,0 kV (1,2) kV
Kabelquerschnitt bis 4 x 95 bis 4 x 185 mm^2
mit Vergußmasse RAPID 4300 im Doppelkammerbeutel (6,45 l)
mit Polsterband





