



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20
DIFFUSION RESTREINTE AMP LIBRE A LA DIFFUSION
© COPYRIGHT 20 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. TOUS DROITS RESERVES.

LOC	DIST
F	00


REVISIONS


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	REV	MODIFICATIONS		DESS.	APP.

TE NO. *REF TE*	PRC *REV*	WEIGHT *MASSE*	COLOR *COULEUR*	MATERIAL *MATIERE*	PART PIECE	ORIENTATION EXIT *ORIENTATION SORTIE*	USABLE ∅ FOR CORRUGATED TUBE *∅ DE GAINE UTILISABLE*
1801467-1	A	2,40g	BLACK *NOIR*	PA 66 (HB MATERIAL) *(MATIERE: HB)*		RIGHT / LEFT *DROITE / GAUCHE*	∅6
1-1801467-1	A	2,55g	BLACK *NOIR*	PA 66 (HB MATERIAL) *(MATIERE: HB)*		RIGHT / LEFT *DROITE / GAUCHE*	∅4.5
1801467-2	A	2,40g	BLACK *NOIR*	PA 66 (HB MATERIAL) *(MATIERE: HB)*		UP / DOWN *HAUT / BAS*	∅6
1-1801467-2	A	2,55g	BLACK *NOIR*	PA 66 (HB MATERIAL) *(MATIERE: HB)*		UP / DOWN *HAUT / BAS*	∅4.5


ASSOCIATED COMPONENTS *COMPOSANTS ASSOCIES*	
TYPE	TE PN *REFERENCE TE*
RECEPTACLE HOUSING/*PORTE CLIPS* 3 WAYS/*3 VOIES* POSITIVE MATE/*AVALOIR*	X-1801178-X
RECEPTACLE HOUSING/*PORTE CLIPS* 3 WAYS/*3 VOIES* SPRING LOCK	1801179-X
TAB HOUSING/*PORTE LANGUETTES* 3 WAYS/*3 VOIES*	1801177-X
ONLY FOR COVER REF. 1-1801467-X / *SEULEMENT POUR CAPOT REF. 1-1801467-X* → CORRUGATED TUBE SPLITED OR NOT SPLITED (GAF or GANF) ∅4.5 / *GAINE ANNELEE FENDUE OU NON FENDUE (GAF ou GANF) ∅4.5*	
ONLY FOR COVER REF. 1801467-X / *SEULEMENT POUR CAPOT REF. 1801467-X* → CORRUGATED TUBE SPLITED OR NOT SPLITED (GAF or GANF) ∅6 / *GAINE ANNELEE FENDUE OU NON FENDUE (GAF ou GANF) ∅6*	
WIREBAND, width=2.5mm / *SERRE-CABLE, largeur=2.5mm*	

1	MANUFACTURING DATE	DATEUR MOULAGE
2	TE STAMP	LOGO TE
3	TE PART NUMBER	REFERENCE TE
4	MATERIAL IDENTIFICATION	MARQUAGE MATIERE
5	PART REVISION NUMBER	REVISION PIECE
6	MOLD CAVITY NUMBER	NUMERO D'EMPREINTE MOULE
7	INSTRUCTION SHEET: 411-15712	CAHIER DE PRECONISATIONS
8	USED WITH PARTS: see table "Associated components"	PIECES A UTILISER AVEC: voir tableau "Composants associés"





WIRING EXIT OVERVIEW
SCHEMA SORTIE CABLAGE



MARKING LOCALISATION
DISPOSITION DES MARQUAGES

1801467-1 AS SHOWN
1801467-1 REPRESENTE

THIS DRAWING IS A CONFIDENTIAL DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION AND SHALL NOT BE CHANGED. THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
CE PLAN EST UN DOCUMENT CONTROLE PAR AMP INCORPORATED. IL EST SUSCEPTIBLE D'ETRE REVISE. CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE D'AMP DE FRANCE POUR OBTENIR LA DERNIERE REVISION.

CE PLAN EST PROPRIETE DE TYCO ELECTRONICS. IL REVELE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET EST TRANSMIS A PSA DANS LE SEUL BUT DE DONNER A PSA LA POSSIBILITE DE VERIFIER QUE LES PIECES AINSI REPRESENTEES SONT ACCOUPLABLES ET INTERCHANGEABLES AVEC DES PRODUITS D'AUTRES FOURNISSEURS.

IL NE DOIT ETRE NI COPIE NI FOURNI A D'AUTRES PERSONNES, MEME PARTIELLEMENT, SANS UN ACCORD ECRIT DE TYCO ELECTRONICS.

DIMENSIONS: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: / TOLERANCES NON SPECIFIEES (SOIT X DES DECIMALES):
0 PLC/DEC: ±-
1 PLC/DEC: ±-
2 PLC/DEC: ±0.2
3 PLC/DEC: ±-
4 PLC/DEC: ±-
ANGLES ±2°
MATERIAL: MATIERE SEE TABLE / VOIR TABLEAU
FINISH: FINITION SEE TRABLE / VOIR TABLEAU

DWN/DESSINE 10NOV2009 F. JODON
CHK/VERIFIE 10NOV2009 X. ROUILLARD
APVD/APPROUVE -
PRODUCT SPEC: SPEC. PRODUIT 108-15378
APPLICATION SPEC: SPEC. APPLICATION 411-15712
WEIGHT: MASSE APPROX. *VOIR TABLEAU, PAGE 1*

Tyco Electronics
Tyco Electronics France SAS
95300 Pontoise, France

NAME: TITRE FIXED COVER FOR 3 WAYS HP CONNECTOR
CAPOT FIXE POUR CONNECTEUR 3 VOIES
HINGE NEAR CT / CHARNIERE COTE GA

SIZE FORMAT A1 | CAGE CODE 00779 | DRAWING NO No PLAN C-1801467 | RESTRICTED TO RESERVE A -

CUSTOMER DRAWING /PLAN CLIENT UNIQUEMENT POUR REFERENCE | SCALE ECHELLE 3:1 | SHEET FEUILLE 1 OF DE 3 | REV A

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED: DIFFUSION RESTREINTE AMP
RELEASED FOR PUBLICATION: LIBRE A LA DIFFUSION
20
© COPYRIGHT 20 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. TOUS DROITS RESERVES.

LOC	DIST
F	00


REVISIONS


P	LTR REV	DESCRIPTION MODIFICATIONS	DATE	DWN DESS.	APVD APP.
	-	SEE SHEET 1	-	-	-


3 WAYS HP CONNECTOR COVER FOR RECEPTACLE AND TAB HOUSING
CAPOTS POUR PC ET PL 3 VOIES HAUTES PERFORMANCES


RIGHT / LEFT EXIT
SORTIE DROITE / GAUCHE


Overall dimensions only for PN 1801467-1 and 1-1801467-1
Encombrement valable pour la référence 1801467-1 et 1-1801467-1













COVER PN: 1801467-1
FOR CORRUGATED TUBE Ø6
OVERALL DIMENSIONS OF CLOSED COVER
CAPOT Ref. 1801467-1
POUR GAINE ANNELEE Ø6
ENCOMBREMENT CAPOT FERME



COVER PN: 1-1801467-1
FOR CORRUGATED TUBE Ø4.5
OVERALL DIMENSIONS OF CLOSED COVER
CAPOT Ref. 1-1801467-1
POUR GAINE ANNELEE Ø4.5
ENCOMBREMENT CAPOT FERME



A white mark can appear on the hinge
The hinge can break after the closing of the cover (the cover is always functional)
La charniere peut présenter une trace blanche
ou casser aprés fermeture du capot (le capot restant fonctionnel)

OVERALL DIMENSIONS FOR DELIVERY
ENCOMBREMENT LIVRAISON

1801467-1 AS SHOWN
1801467-1 REPRESENTE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND SHOULD BE CONTACTED FOR FULL LATEST REVISION.
CE PLAN EST UN DOCUMENT CONTROLE PAR AMP INCORPORATED IL EST SUSCEPTIBLE D'ETRE REVISE. CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE D'AMP DE FRANCE POUR OBTENIR LA DERNIERE REVISION.

CE PLAN EST PROPRIETE DE TYCO ELECTRONICS. IL REVELE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET EST TRANSMIS A PSA DANS LE SEUL BUT DE DONNER A PSA LA POSSIBILITE DE VERIFIER QUE LES PIECES AINSI REPRESENTEES SONT ACCOUPLABLES ET INTERCHANGEABLES AVEC DES PRODUITS D'AUTRES FOURNISSEURS.

IL NE DOIT ETRE NI COPIE NI FOURNI A D'AUTRES PERSONNES, MEME PARTIELLEMENT, SANS UN ACCORD ECRIT DE TYCO ELECTRONICS.

DIMENSIONS:	mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLERANCES NON SPECIFIEES (SUIV. NB DE DECIMALES):	0 PLC/DEC: ± - 1 PLC/DEC: ± - 2 PLC/DEC: ±0.2 3 PLC/DEC: ± - 4 PLC/DEC: ± - ANGLES ±2°
MATERIAL MATIERE SEE TABLE VOIR TABLEAU	
FINISH FINITION SEE TRABLE VOIR TABLEAU	
DWN/DESSINE	F. JODON 10NOV2009
CHK/VERIFIE	X. ROUILLARD 10NOV2009
APVD/APPROUVE	-
PRODUCT SPEC SPEC. PRODUIT	108-15378
APPLICATION SPEC SPEC. APPLICATION	411-15712
WEIGHT	MASSE APPROX. SEE TABLE, SHEET 1 VOIR TABLEAU, PAGE 1
CUSTOMER DRAWING	/PLAN CLIENT

Tyco Electronics
Tyco Electronics France SAS
95300 Pontoise, France

NAME TITRE: FIXED COVER FOR 3 WAYS HP CONNECTOR
CAPOT FIXE POUR CONNECTEUR 3 VOIES
HINGE NEAR CT / CHARNIERE COTE GA

SIZE FORMAT	CAGE CODE	DRAWING NO No PLAN	RESTRICTED TO
A1	00779	C-1801467	RESERVE A -

UNIQUEMENT POUR REFERENCE | SCALE ECHELLE 3:1 | SHEET FEUILLE 2 | OF DE 3 | REV A

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20
DIFFUSION RESTREINTE AMP LIBRE A LA DIFFUSION
© COPYRIGHT 20 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. TOUS DROITS RESERVES.

LOC	DIST
F	00


REVISIONS


P	LTR REV	DESCRIPTION MODIFICATIONS	DATE	DWN DESS.	APVD APP.
	-	SEE SHEET 1	-	-	-


3 WAYS HP CONNECTOR COVER FOR RECEPTACLE AND TAB HOUSING
CAPOTS POUR PC ET PL 3 VOIES HAUTES PERFORMANCES

UP / DOWN EXIT
SORTIE HAUT / BAS


Overall dimensions only for PN 1801467-2 and 1-1801467-2
Encombrement valable pour la référence 1801467-2 et 1-1801467-2









24mm
LENGTH OF THE NEUTRAL FIBER INSIDE THE COVER
BETWEEN THE BACK EXIT OF THE CONNECTOR AND THE EXIT OF THE COVER
LONGUEUR DE LA FIBRE NEUTRE A L'INTERIEUR DU CAPOT
ENTRE LA SORTIE ARRIERE DU CONNECTEUR ET LA SORTIE DU CAPOT






COVER PN: 1801467-2
FOR CORRUGATED TUBE Ø6
OVERALL DIMENSIONS OF CLOSED COVER
CAPOT Ref. 1801467-2
POUR GAINE ANNELEE Ø6
ENCOMBREMENT CAPOT FERME



COVER PN: 1-1801467-2
FOR CORRUGATED TUBE Ø4.5
OVERALL DIMENSIONS OF CLOSED COVER
CAPOT Ref. 1-1801467-2
POUR GAINE ANNELEE Ø4.5
ENCOMBREMENT CAPOT FERME



A white mark can appear on the hinge
The hinge can break after the closing of the cover (the cover is always functional)
La charniere peut présenter une trace blanche
ou casser aprés fermeture du capot (le capot restant fonctionnel)

OVERALL DIMENSIONS FOR DELIVERY
ENCOMBREMENT LIVRAISON

1801467-2 AS SHOWN
1801467-2 REPRESENTE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
CE PLAN EST UN DOCUMENT CONTROLE PAR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IL PEUT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS TECHNIQUE. S'AMP DE FRANCE POUR OBTENIR LA DERNIERE REVISION.

CE PLAN EST PROPRIETE DE TYCO ELECTRONICS. IL REVELE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET EST TRANSMIS A PSA DANS LE SEUL BUT DE DONNER A PSA LA POSSIBILITE DE VERIFIER QUE LES PIECES AINSI REPRESENTEES SONT ACCOUPLABLES ET INTERCHANGEABLES AVEC DES PRODUITS D'AUTRES FOURNISSEURS.

IL NE DOIT ETRE NI COPIE NI FOURNI A D'AUTRES PERSONNES, MEME PARTIELLEMENT, SANS UN ACCORD ECRIT DE TYCO ELECTRONICS.

DIMENSIONS: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLERANCES NON SPECIFIEES (SAUF NB DE DECIMALES): 0 PLC/DEC: ±- 1 PLC/DEC: ±- 2 PLC/DEC: ±0.2 3 PLC/DEC: ±- 4 PLC/DEC: ±- ANGLES ±2°
MATERIAL MATIERE SEE TABLE VOIR TABLEAU
FINISH FINITION SEE TRABLE VOIR TABLEAU

DWN/DESSINE F. JODON 10NOV2009
CHK/VERIFIE X. ROUILLARD 10NOV2009
APVD/APPROUVE -
PRODUCT SPEC SPEC. PRODUIT 108-15378
APPLICATION SPEC SPEC. APPLICATION 411-15712
WEIGHT MASSE APPROX. SEE TABLE, SHEET 1 *VOIR TABLEAU, PAGE 1*

Tyco Electronics
Tyco Electronics France SAS
95300 Pontoise, France

NAME TITRE FIXED COVER FOR 3 WAYS HP CONNECTOR
CAPOT FIXE POUR CONNECTEUR 3 VOIES
HINGE NEAR CT / CHARNIERE COTE GA

SIZE FORMAT A1 | CAGE CODE 00779 | DRAWING NO No PLAN C-1801467 | RESTRICTED TO RESERVE A -

CUSTOMER DRAWING /PLAN CLIENT UNIQUEMENT POUR REFERENCE | SCALE ECHELLE 3:1 | SHEET FEUILLE 3 OF DE 3 | REV A