

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2004010307135992

发证日期: 2021年04月26日

有效期至: 2031年04月26日

委托人名称 Tyco Electronics Corp
及注册地址 3700 Reidsville Rd, Winston Salem, NC 27102 USA, MS-177-057

制造商名称 Tyco Electronics Corp
及注册地址 3700 Reidsville Rd, Winston Salem, NC 27102 USA, MS-177-057

生产企业名称 乔日电业制品(东莞)有限公司
及生产地址 广东省东莞市虎门镇路东村

产品名称和系列、规格、型号 设备断路器
W28 Series; Ue: DC32V, AC250V;
In: 0.25A, 0.5A, 0.75A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 20A;
操作方式: R型; 极数: 1P; Inc1: 1kA. 型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 17701-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人: 主任:

刘江 陆楠

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2004010307135992

纸 号:

型号的解释:

$\frac{W}{I} \frac{28}{II} - \frac{X}{III} \frac{\square}{IV} \frac{\square}{V} \frac{\square}{VI} - \frac{\square}{VII}$

I- 断路器代号 circuit breaker

II- 系列号 series number: 单极复位保护器 single pole fuseholder type

III- 操作方式 Circuit function: X: 自动分断和只能非自动(手动)复位, Series trip, push to reset button

IV- 接连端子类型 terminal type: Q 为薄面板安装快插端子 quick connect terminal for thin bezel, T 为厚面板安装快插端子 quick connect terminal for thick bezel; S 为 6/32 攻牙端子 6-32 inch screw terminal

V- 边框颜色 bezel color

1 为黑色 black

2 为红色 red

3 为灰色 gray

4 其他 other

VI- 按钮颜色 button color

A 为黑色 black

B 为红色 red

C 为灰色 gray

D 其他 other

VII- 额定电流 Amp rating (A): 0.25、0.5、0.75、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、20

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心