


NUMBER C-176285



METRIC

ALL DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



- 備:
1. 適用製品規格: 108-5302
 2. 適用コンタクト型番
プラグ・コンタクト: 175150-□(φ20-φ16AWG)
175149-□(φ26-φ22AWG)
 3. 取替相手側製品型番
プラグ・ハウジング: 176274-□
リセ・コンタクト: 175152-□(φ20-φ16AWG)
175151-□(φ26-φ22AWG)
 4. 取扱説明書: IS-503J

- NOTES:
1. PRODUCT SPEC.: 108-5302
 2. APPLICABEL CONTACT P/N
TAB CONTACT: 175150-□(φ20-φ16AWG)
175149-□(φ26-φ22AWG)
 3. MATING CONN, P/N
PLUG HSG: 176274-□
REC CONTACT: 175152-□(φ20-φ16AWG)
175151-□(φ26-φ22AWG)
 4. INSTRUCTION SHEET: IS-503J

断面 "A"- "A" (SECT)

5. APPLICATION SPEC: 114-5142

回路番号 (CIRCUIT No.)		色 (COLOR)	位置 (Pos.)	型番 (P/N)
①	黒 (BLACK)	6	↑	176285-9
	青 (BLUE)		↑	-6
	黄 (YELLOW)		↓	-4
	赤 (RED)		↓	-2
	自然色 (NATURAL)	6		176285-1
	ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)		型番 (P/N)

© 19 BY AMP (Japan) LTD.				Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
D REVISED PER ECR-19-017623 M.G. D.Z. 20AUG 2021		適合電線範囲 (WIRE RANGE)		名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ 6極	
C 改訂 FJ00-0836-02 k.k. MS 4/15/02		--- mm ² (AWG) ---		3.95mmピッチキャップ・ハウジング (2列タイプ)	
B 改訂 EJ-12185 MS 6/14/90		材料 (MATERIAL)		AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.95mm PITCH CAP HOUSING 6 Pos (2BL ROW)	
A 改訂 EJ-12183 Y.N.MS 1/14/90		S/S ナイロン (UL54V-0)		仕上 (FINISH)	
O 作 成 J-12119 M.S.Y.F. 10/15/90		S/S NYLON (UL54V-0)		---	
LTR 改訂 (REVISION RECORD) DR CHK DATE		DR. Y. NARISAWA 11/19		DE. M. Shide 1/19/90	
		CHK. Y. Saito 1/19/90		APP. D. Oono 1/19/90	
		1024T : φ0.2		SIZE LOC 番号 (No.)	
		1024L, 3024T : φ0.25		A3 J C-176285	
		2024L, 1024T : φ0.3		尺度 (SCALE) REV. SHEET	
		φ : φ3°		D 1 OF 1	