




NOTE (NOTES)

1. MATERIALE (MATL.): BRONZO FOSFOROSO (PHOSPHOR BRONZE).
2. FINITURA (FINISH): STAGNATO 0.8μm ECCEPTE LE ZONE TRANCIATE. (TIN PLATED 0.8μm ALL OVER EXCEPT FOR CUTTING EDGES).
3. PER MINI-APPLICATORE (FOR MINI-APPLICATOR) P/N 781272-2.
4. PER UTENSILE A MANO (FOR HANDTOOL) P/N 90274-2.

NOTE (NOTES) 1 & 2		182198-1	280702-1
MATERIALE E FINITURA (MATL. & FINISH)		LOOSE-PIECE PART NUMBER, NOTA (NOTE) 4	STRIP PART NUMBER, NOTA (NOTE) 3
CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY		DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED		RELEASE FOR PUBLICATION	
© COPYRIGHT 19 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED. AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING		19	
TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		DIAH. ISOLANTE (INS. DIA. RANGED)	RANGO FILO (WIRE RANGED)
± 0.3		1.8-2.3 MM	0.32-0.9 MM ² (22-18 AWG)
ANGOLI (ANGLES)		± 2°	
DIS. G. CAMPIA (COR.) 31 MAY 89		DESCRIZIONE (DESCRIPTION)	
G AGGIUNTI MARCHI (TRADEMARK ADDED)		AMP MODU I REC. CONTACT, HIGH PRESSURE, C.O.S.I.	
F AGGIORNATO (REVISED)		LOC. SIZE NUMERO (CNS NO)	
E AGGIORNATO E RIDISEGNATO (REVISED & REDRAWN)		I A3 C- 280702	
REV. REVISIONI (REVISION RECORD)		REV. FOGLIO (SHEET)	
DIS. DATA (COR) DATED		G 1 DI 1	

DISTRIBUZIONE
PRINT DIST.