

推紧式导线连接器

TE Connectivity (TE) 推紧式导线连接器是用于电气安装的绝缘型接线连接器。这种无需使用工具的POKE-IN插入式导线接线连接器可端接22-12 AWG 实心标准导线。接线采用颜色编码，可轻松识别，产品采用紧凑型设计，可用于有限空间中。



应用

- 照明设备改造
- 数字标牌
- 商业建筑照明设备
- 住宅接线系统

电气特性

- 建筑接线：最大600 V
- 照明装置/照明器材和指示牌：最大1000 V

机械特性

- UL 486C认证
- 通过CSA 22.2 188号认证

技术规范

- 产品规范：[108-133070](#)
- 应用规范：[114-133071](#)
- 说明书：[408-133072](#)

材料

- 聚碳酸酯，阻燃性通过UL 94-V2或UL94-V0认证，工作温度110°C (IEC)、105°C/221°F (UL)
- UL 746C
- 工作温度：-40至105°C


主要优势

- 颜色编码可轻松识别
- 设计紧凑
- 通过电压测试

产品选型信息

产品料号	PN (别名)	描述	位数	颜色
2299514-1	CS6084-000	CPGI-WC-PG-2-PORT	2	黄色
2299515-1	CR2094-000	CPGI-WC-PG-3-PORT	3	橙色
2299516-1	CR2095-000	CPGI-WC-PG-4-PORT	4	灰色
2299517-1	CR2097-000	CPGI-WC-PG-5-PORT	5	蓝色
2299518-1	CS6085-000	CPGI-WC-PG-6-PORT	6	紫色

尺寸



te.com

© 2016 TE Connectivity Ltd. 及其下属公司版权所有。TE, TE Connectivity和TE connectivity (标识) 是TE Connectivity Ltd. 及其下属公司的商标。其他标识、产品和/或公司名称可能是各自所有者的商标。
1-1773884-2 JN 6/2016

美国: +1 (800) 522-6752
 加拿大: +1 (905) 475-6222
 墨西哥: +52 (0) 55-1106-0800
 拉丁美洲/南美洲: +54 (0) 11-4733-2200
 德国: +49 (0) 6251-133-1999

英国: +44 (0) 800-267666
 法国: +33 (0) 1-3420-8686
 荷兰: +31 (0) 73-6246-999
 中国: +86 (0) 400-820-6015