

ENTRELEC

Electrical Solutions



НАКОНЕЧНИКИ ШТЫРЕВЫЕ ВТУЛОЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

Для обжима

сечение: от 0,34 до 50 мм²

Наконечники ENTRELEC позволяют выполнять простое, аккуратное и надежное соединение гибких многожильных проводников. Они подходят для зажима в винтовые, втычные и пружинные клеммы и используются во всем мире в промышленных и коммерческих применениях, где важно качественное соединение проводов.



Быстрое соединение

- Ускорение монтажа в зажимы клемм или других устройств.
- Экономия времени при использовании втычных клемм SNK от Entrelec с гибкими проводами.
- Воронкообразное входное отверстие предотвращает обратное заворачивание отдельных жил.



Качество и надежность

- Высокое качество обжима с инструментом TE.
- Защита проводника от повреждений из-за изгиба, натяжения или вибраций.
- Возможен повторный зажим провода с наконечником в клемму без ухудшения характеристик соединения.



Для любых стандартных применений

- Максимальная температура применения: 105°C.




НАКОНЕЧНИКИ ШТЫРЕВЫЕ ВТУЛОЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

ОДИНАРНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА DIN 46228/4

от 0,34 мм² до 50 мм²




Сечение мм ²	Цвет	Тип	Код заказа	Размеры (мм)				Упаковка	
				L1	L2	d1	d2	Пакет	Коробка
0,34	Бирюзовый	WF003-08-TR	1SET111026R0000	12,0	8,0	0,8	2,0	500	5000
0,50	Белый	WF005-08-WH	1SET111002R0000	14,0	8,0	1,0	2,6	500	5000
0,75	Серый	WF007-08-GR	1SET111027R0000	14,0	8,0	1,2	2,8	500	5000
		WF007-12-GR	1SET111028R0000	18,0	12,0	1,2	2,8	500	5000
1	Красный	WF010-08-RD	1SET111005R0000	14,0	8,0	1,4	3,0	500	5000
		WF010-12-RD	1SET111006R0000	18,0	12,0	1,4	3,0	500	5000
1,5	Черный	WF015-08-BK	1SET111007R0000	14,0	8,0	1,7	3,5	500	5000
		WF015-12-BK	1SET111008R0000	18,0	12,0	1,7	3,5	500	5000
		WF015-18-BK	1SET111009R0000	24,0	18,0	1,7	3,5	500	5000
2,5	Синий	WF025-08-BL	1SET111029R0000	14,0	8,0	2,2	4,2	500	5000
		WF025-12-BL	1SET111030R0000	18,0	12,0	2,2	4,2	500	5000
		WF025-18-BL	1SET111031R0000	24,0	18,0	2,2	4,2	500	5000
4	Серый	WF040-10-GR	1SET111032R0000	17,0	10,0	2,8	4,8	500	3000
		WF040-12-GR	1SET111033R0000	20,0	12,0	2,8	4,8	500	3000
		WF040-18-GR	1SET111034R0000	26,0	18,0	2,8	4,8	500	3000
6	Желтый	WF060-12-YL	1SET111035R0000	20,0	12,0	3,5	6,3	100	1000
		WF060-18-YL	1SET111036R0000	26,0	18,0	3,5	6,3	100	1000
10	Красный	WF100-12-RD	1SET111037R0000	22,0	12,0	4,5	7,6	100	1000
		WF100-18-RD	1SET111038R0000	28,0	18,0	4,5	7,6	100	1000
16	Синий	WF160-12-BL	1SET111039R0000	24,0	12,0	5,8	8,8	100	1000
		WF160-18-BL	1SET111040R0000	28,0	18,0	5,8	8,8	100	1000
25	Черный	WF250-16-BK	1SET111022R0000	30,0	16,0	7,3	11,2	50	500
		WF250-22-BK	1SET111023R0000	36,0	22,0	7,3	11,2	50	500
35	Красный	WF350-16-RD	1SET111024R0000	30,0	16,0	8,3	12,7	50	500
50	Синий	WF500-20-BL	1SET111025R0000	36,0	20,0	10,3	15,0	50	500

ДВОЙНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА DIN 46228/4

от 0,5 мм² до 6 мм²



Сечение мм ²	Цвет	Тип	Код заказа	Размеры (мм)					Упаковка	
				L1	L2	D1	D2	D3	Пакет	Коробка
2 x 0,5	Белый	WFD005-08-WH	1SET112001R0000	15,0	8,0	1,4	2,5	4,7	500	5000
2 x 0,75	Серый	WFD007-08-GR	1SET112011R0000	15,0	8,0	1,7	2,8	5,0	500	5000
		WFD007-10-GR	1SET112012R0000	17,0	10,0	1,7	2,8	5,0	500	5000
2 x 1	Красный	WFD010-08-RD	1SET112004R0000	15,0	8,0	2,0	3,4	5,4	500	5000
2 x 1,5	Черный	WFD015-08-BK	1SET112005R0000	16,0	8,0	2,2	3,6	6,6	500	5000
		WFD015-12-BK	1SET112006R0000	20,0	12,0	2,2	3,6	6,6	500	5000
2 x 2,5	Синий	WFD025-10-BL	1SET112013R0000	18,5	10,0	2,8	4,2	7,8	500	3000
		WFD025-13-BL	1SET112014R0000	21,5	13,0	2,8	4,2	7,8	500	3000
2 x 4	Серый	WFD040-12-GR	1SET112015R0000	23,0	12,0	3,7	4,9	8,8	100	1000
2 x 6	Желтый	WFD060-14-YL	1SET112016R0000	26,0	14,0	4,8	6,9	10,0	100	1000

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА

Инструмент для монтажа сбоку

Код заказа: 1SET191003R0000



- Для сечения 0,08-10 мм².
- Квадратная форма обжима с четырьмя поверхностями с насечками.

Инструмент для монтажа спереди

Код заказа: 1SET191004R0000



- Для сечения 0,08-16 мм².
- Предварительная установка диапазона сечения переключателем.
- Храповик с возможностью высвобождения.
- Квадратная форма обжима с четырьмя поверхностями с насечками.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

TEentrelecRussia@te.com

Российская Федерация

127287, Москва,
2-я Хуторская ул., 38а, стр. 8
Тел.: +7 (495) 790 7902
Факс: + 7 (495) 721 1892

196084, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, 25 лит. А, офис 212
Тел.: +7 (812) 718 8193
Факс: +7 (812) 718 8193

te.com

ENTRELEC, TE Connectivity, TE Connectivity (логотип) и Every Connection Counts являются товарными знаками. Все прочие логотипы, продукты и/или названия компаний, упомянутые в настоящем документе, могут быть товарными знаками соответствующих владельцев.

Все прочие логотипы, продукты и/или названия компаний, упомянутые в настоящем документе, могут быть товарными знаками соответствующих владельцев.

Представленная в настоящем документе информация, включая чертежи, изображения и схемы, приведенные исключительно в целях пояснения, считается достоверной. При этом компания TE Connectivity не гарантирует, что она является точной или полной, и не несет никакой ответственности за ее использование. Обязательства компании TE Connectivity соответствуют требованиям, изложенным в Стандартных условиях продажи компании TE Connectivity для этого продукта, при этом компания TE Connectivity ни в коем случае не несет ответственности за любые случайные, не прямые или косвенные убытки, возникшие в результате продажи, перепродажи, использования или неправильного использования продукта. Пользователям продуктов компании TE Connectivity следует самим определить пригодность каждого такого продукта для конкретного применения.

© Группа компаний TE Connectivity Ltd., 2021 г. Все права сохранены.

INDUSTRY / ENTRELEC WIRE FERRULES / BROCHURE / RU

07/21

TE Connectivity

3, rue Jean Perrin
69687 Chassieu cedex,
Франция

Тел.: +33 481923100

www.te.com/