




高效漆包线的端子和接头

您是否正在寻找适合端接电机、螺线管、变压器、线圈或其它漆包线应用的连接伙伴？TE Connectivity (TE) 为您提供一系列MAG-MATE、SIAMEZE和AMPLIVAR端子，专门设计用于端接漆包线和铜线、铝线或两者组合。我们的集线端子排是完全绝缘的一体式护套连接器，可实现压缩机上密封接头插针的快速电气连接。TE漆包线产品与我们的应用工具相配合使用，可为原始设备制造环境提供高产量的解决方案。浏览此组推荐选择产品，让您的应用按照您想要的方式连接。没有找到您想要的？**即刻联系我们！**

MAG-MATE	SIAMEZE	AMPLIVAR	集线端子排
 <p>Mini MAG-MATE 触点 (弹簧片) 1718165-1</p>	 <p>活动梁STD, SMZ 131-001-000= WIRE2WIRE 1601000-1</p>	 <p>AMVAR SPLC 600-3000 CMA 020TPBR 62304-2</p>	 <p>集线端子排HSG PBT .090 插针 171370-3</p>
 <p>MAG-MATE 插入式端子. 25-22 016TPBR 63658-1</p>	 <p>导线专用STD, SMZ 131-119-000= WIRE2WIRE 1601056-1</p>	 <p>AMVAR SPLC 1500-5000 CMA 020TPBR 62306-2</p>	 <p>集线端子排 .090 插针母端子 170063-2</p>
 <p>MAG-MATE 插入式端子 016TPBR 62833-1</p>	 <p>高速进位 WIRE2WIRE STD, SMZ 1601046-2</p>	 <p>AMVAR SPLC 3000-7000 CMA 020TPBR 62308-2</p>	 <p>集线端子排母端子AMPLIVAR 1500-4200 CMA 63454-1</p>
 <p>MAG-MATE 插入式端子 20-22 016TPBR 62420-1</p>	 <p>引线2片 STD, SMZ 1601075-1</p>	 <p>AMVAR SPLC 7000-14000 CMA 025TPBR 62310-2</p>	 <p>集线端子排 .125 插针尺寸 360051-1</p>
 <p>STD MAG-MATE .187 插入式公端 316300-4</p>	 <p>柱式端子, 带PC公端 STD SIAMEZE 1601009-4</p>		 <p>3.2 集线端子排 .125 插针母端子 L-型 316292-1</p>

立即[点击这里](#)，了解更多关于漆包线的应用工具！请联系当地的TE销售代表获取更多信息。

© 2016 TE Connectivity Ltd. 保留所有权。 1-1773932-9

TE、TE Connectivity、AMPLIVAR、MAG-MATE、SIAMEZE和TE connectivity (logo) 是商标。