



注
 ▲ 海外向製品
 ▲ OBSOLETE PARTS

型番	嵌合相手型番	仕上	ϕD	$L1$	$L2$	通用工具型番	製品規格番号	分類
170020-1	170021-1	電気錫めっき	3.5	17.0	7.3	2088544-1	108-5004	$\phi 4$
170020-2	170021-2	電気錫めっき	4.0	18.0	8.7	2088544-1	108-5003	$\phi 5$
170020-3	170021-3	—#—	4.0	18.0	8.7	2088544-1	108-5003	$\phi 5$
170020-4	—#—	—#—	3.5	17.0	7.3	2088544-1	108-5004	$\phi 4$

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

DR	Y. Tanaka 1/22/14	DE	
CHK	T. Suguchi 1/22/14	APP.	y. Sato 1/21/14

材料 (MATERIAL) 黄銅 板厚 0.5		仕上 (FINISH) 表参照		参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)	
抱合電線断面積 (WIRE RANGE) 0.50 ~ 2.27 mm ² (AWG #20 ~ #14)		被覆外径 (INSULATION DIA) 2.2 ~ 3.1 mm (—#— IN)		分類 (CLASS) 表参照	
一般公差 (TOLERANCE) EXCEPT AS NOTED ±0.4 ±1°		尺度 (SCALE) 4-1	LOC JA4	SIZE C-170020	番号 (NO) REV A2
名称 (NAME) Φ4 及び Φ5 シュア プラグ (shur plug)					