




EL-SIM25

紧凑型半自动RAST压接机

适用连接器

- AMP DUOPLUG 2.5 Mark II连接器 (2-20 位)
- AMP DUOPLUG Power连接器 (2-10位)

技术数据

- 电气连接:
220-240伏, 50赫兹
110-120伏, 60赫兹
- 气动连接:
0.4~0.6 MPa
- 周期时间
约1.3秒/线
- 尺寸深×宽×高 (毫米)
960×530×570

应用

- 大型和小型家电
- 洗碗机
- 洗衣机/烘干机
- 制冷设备
- 水泵
- 热水器
- 消费类电子产品

TE Connectivity推出EL-SIM25紧凑型半自动压接机, 用于压接RAST系列AMP DUOPLUG 2.5 Mark II和AMP DUOPLUG Power绝缘刺破连接(IDC)式连接器。EL-SIM25机器适配AMP DUOPLUG Mark II连接器, 使用换型件也可压接AMP DUOPLUG Power连接器。

使用EL-SIM25压接机, 需要的人工操作有限, 因为大部分端接步骤都是通过用户友好型彩色触摸屏自定义、自动完成的。EL-SIM25机器的周期时间为1.3秒/线, 每年可完成5百万次端接。

特征

- 采用绝缘刺破连接(IDC)技术端接, 紧凑型桌面式机器
- 易用的彩色触摸屏界面
- 新设计的过程控制软件
- 年产能高达5百万次端接
- 可搭配RAST连接器使用, 新用户降本选择
- 获得CE认证

零件号


零件号	零件描述
2404230-1	EL-SIM25C

系统配置

- 最多6条链式连接器同时送料
- 连接器分离装置
- 连接链切割装置
- 线束压入装置
- 穿线长度检查装置
- 防呆键切割装置
- 合盖装置
- 彩色触摸屏可显示线束数据
- 获得CE认证

可选

- AMP DUOPLUG Power连接器换型件



te.com

© 2022 年TE Connectivity。版权所有。

TE Connectivity、TE Connectivity（标识）和AMP DUOPLUG均为商标。本文所提及的其他所有标识、产品和/或公司名称可能是其各自所有者的商标。

尽管TE Connectivity已尽一切合理努力确保此目录中信息的准确性，但其不保证所有信息没有任何错误，且TE Connectivity也没有作出任何其他声明、担保或保证所有信息准确、正确、可靠或保证所有信息为最新信息。TE Connectivity保留在任何时间对本文件中的信息进行调整的权利，且不需要进行通知。TE Connectivity明确声明不对本文件中的任何信息做默示担保，包括但不限于任何用于特殊用途的适销性或适应性默示担保。本文件中的所有尺寸仅供参考，如有更改，恕不另行通知。规范如有更改，恕不另行通知。咨询TE Connectivity以获得最新的尺寸和设计规范。

08/22