

新一代 AMPSEAL 16 后壳

交叉参考图

交叉参考图将现有的 AMPSEAL 16 后壳零件编号转换为新的编号，即新一代 AMPSEAL 16 后壳零件编号。选择参考图左侧的替代壳零件编号，并根据您需要的波纹管尺寸在右侧选择新的后壳零件编号。

2035047-X 插头组件

替代标准 180° 出孔后壳

新一代替代选项

连接器尺寸	后壳 TE PN	螺纹 NC/NW	新一代替代选项					
			替代 #1 相同的螺纹	替代 #2 不同的螺纹	替代 #3 不同的螺纹	替代 #4 光滑出孔		
位置 2	2035047-1	NC08/NW7.5	2292797-3	2292797-2	NC12/NW10	不适用	不适用	2292797-1
位置 3	2035047-2	NC08/NW7.5	2292798-3	2292798-2	NC12/NW10	不适用	不适用	2292798-1
位置 4	2035047-3	NC08/NW7.5	不适用	2292799-3	NC12/NW10	2292799-2	NC16/NW13	2292799-1
位置 6	2035047-4	NC08/NW7.5	不适用	2292800-3	NC12/NW10	2292800-2	NC16/NW13	2292800-1
位置 4	2035047-5	NC12/NW10	2292799-3	2292799-2	NC16/NW13	不适用	不适用	2292799-1
位置 6	2035047-6	NC12/NW10	2292800-3	2292800-2	NC16/NW13	不适用	不适用	2292800-1
位置 8	2035047-7	NC12/NW10	不适用	2292801-3	NC16/NW13	2292801-2	NC20/NW17	2292801-1
位置 12	2035047-8	NC12/NW10	不适用	2292802-3	NC16/NW13	2292802-2	NC20/NW17	2292802-1
位置 8	2035047-9	NC16/NW13	2292801-3	2292801-2	NC20/NW17	不适用	不适用	2292801-1
位置 12	1-2035047-0	NC16/NW13	2292802-3	2292802-2	NC20/NW17	不适用	不适用	2292802-1
位置 12	1-2035047-1	NC20/NW17	2292802-2	2292802-3	NC16/NW13	不适用	不适用	2292802-1

2035047-X 连接帽组件

替代标准 180° 出孔后壳

新一代替代选项

连接器尺寸	后壳 TE PN	螺纹 NC/NW	新一代替代选项					
			替代 #1 相同的螺纹	替代 #2 不同的螺纹	替代 #3 不同的螺纹	替代 #4 光滑出孔		
位置 2	2035047-1	NC08/NW7.5	2292860-3	2292860-2	NC12/NW10	不适用	不适用	2292860-1
位置 3	2035047-2	NC08/NW7.5	2292861-3	2292861-2	NC12/NW10	不适用	不适用	2292861-1
位置 4	2035047-3	NC08/NW7.5	不适用	2292862-3	NC12/NW10	2292862-2	NC16/NW13	2292862-1
位置 6	2035047-4	NC08/NW7.5	不适用	2292863-3	NC12/NW10	2292863-2	NC16/NW13	2292863-1
位置 4	2035047-5	NC12/NW10	2292862-3	2292862-2	NC16/NW13	不适用	不适用	2292862-1
位置 6	2035047-6	NC12/NW10	2292863-3	2292863-2	NC16/NW13	不适用	不适用	2292863-1
位置 8	2035047-7	NC12/NW10	不适用	2292864-3	NC16/NW13	2292864-2	NC20/NW17	2292864-1
位置 12	2035047-8	NC12/NW10	不适用	2292865-3	NC16/NW13	2292865-2	NC20/NW17	2292865-1
位置 8	2035047-9	NC16/NW13	2292864-3	2292864-2	NC20/NW17	不适用	不适用	2292864-1
位置 12	1-2035047-0	NC16/NW13	2292865-3	2292865-2	NC20/NW17	不适用	不适用	2292865-1
位置 12	1-2035047-1	NC20/NW17	2292865-2	2292865-3	NC16/NW13	不适用	不适用	2292865-1

2035048-X 插头组件

标准型 90° 出线 后壳升级换代产品

新一代替代选项

连接器尺寸	后壳 TE PN	螺纹 NC/NW	新一代替代选项					
			替代 #1 相同的螺纹	替代 #2 不同的螺纹	替代 #3 不同的螺纹	替代 #4 光滑出孔		
位置 2	2035048-1	NC08/NW7.5	2302488-3	2302488-2	NC12/NW10	不适用	不适用	2302488-1
位置 3	2035048-2	NC08/NW7.5	2302491-3	2302491-2	NC12/NW10	不适用	不适用	2302491-1
位置 4	2035048-3	NC08/NW7.5	不适用	2302492-3	NC12/NW10	2302492-2	NC16/NW13	2302492-1
位置 2	2035048-5	NC12/NW10	2302488-2	2302488-3	NC08/NW7.5	不适用	不适用	2302488-1
位置 3	2035048-6	NC12/NW10	2302491-2	2302491-3	NC08/NW7.5	不适用	不适用	2302491-1
位置 4	2035048-7	NC12/NW10	2302492-3	2302492-2	NC16/NW13	不适用	不适用	2302492-1
位置 8	2035048-9	NC16/NW13	2302494-3	2302494-2	NC20/NW17	不适用	不适用	2302494-1
位置 12	不适用	不适用	不适用	2302495-2	NC20/NW17	不适用	不适用	2302495-1
位置 12	不适用	不适用	不适用	2302495-3	NC16/NW13	不适用	不适用	2302495-1

2035048-X 连接帽组件

标准型 90° 出线 后壳升级换代产品

新一代替代选项

连接器尺寸	后壳 TE PN	螺纹 NC/NW	新一代替代选项					
			替代 #1 相同的螺纹	替代 #2 不同的螺纹	替代 #3 不同的螺纹	替代 #4 光滑出孔		
位置 2	2035048-1	NC08/NW7.5	2302481-3	2302481-2	NC12/NW10	不适用	不适用	2302481-1
位置 3	2035048-2	NC08/NW7.5	2302482-3	2302482-2	NC12/NW10	不适用	不适用	2302482-1
位置 4	2035048-3	NC08/NW7.5	不适用	2302483-3	NC12/NW10	2302483-2	NC16/NW13	2302483-1
位置 2	2035048-5	NC12/NW10	2302481-2	2302481-3	NC08/NW7.5	不适用	不适用	2302481-1
位置 3	2035048-6	NC12/NW10	2302482-2	2302482-3	NC08/NW7.5	不适用	不适用	2302482-1
位置 4	2035048-7	NC12/NW10	2302483-3	2302483-2	NC16/NW13	不适用	不适用	2302483-1
位置 8	2035048-9	NC16/NW13	2302485-3	2302485-2	NC20/NW17	不适用	不适用	2302485-1
位置 12	不适用	不适用	不适用	2302486-2	NC20/NW17	不适用	不适用	2302486-1
位置 12	不适用	不适用	不适用	2302486-3	NC16/NW13	不适用	不适用	2302486-1

2035366-X 插头组件

短型 90° 出线 后壳升级换代产品

新一代替代选项

连接器尺寸	后壳 TE PN	螺纹 NC/NW	替代 #1 相同的螺纹	替代 #2 不同的螺纹	替代 #3 不同的螺纹	替代 #4 光滑出孔		
位置 2	2035366-1	NC08/NW7.5	2302488-3	2302488-2	NC12/NW10	不适用	不适用	2302488-1
位置 3	2035366-2	NC08/NW7.5	2302491-3	2302491-2	NC12/NW10	不适用	不适用	2302491-1
位置 4	2035366-7	NC08/NW7.5	不适用	2302492-3	NC12/NW10	2302492-2	NC16/NW13	2302492-1
位置 6	2035366-8	NC08/NW7.5	不适用	2302493-3	NC12/NW10	2302493-2	NC16/NW13	2302493-1
位置 2	2035366-3	NC12/NW10	2302488-2	2302488-3	NC08/NW7.5	不适用	不适用	2302488-1
位置 3	2035366-4	NC12/NW10	2302491-2	2302491-3	NC08/NW7.5	不适用	不适用	2302491-1
位置 4	2035366-9	NC12/NW10	2302492-3	2302492-2	NC16/NW13	不适用	不适用	2302492-1
位置 6	1-2035366-0	NC12/NW10	2302493-3	2302493-2	NC16/NW13	不适用	不适用	2302493-1
位置 4	1-2035366-1	NC16/NW13	2302492-2	2302492-3	NC12/NW10	不适用	不适用	2302492-1
位置 6	1-2035366-2	NC16/NW13	2302493-2	2302493-3	NC12/NW10	不适用	不适用	2302493-1
位置 8	不适用	不适用	不适用	2302485-2	NC20/NW17	不适用	不适用	2302485-1
位置 12	不适用	不适用	不适用	2302486-2	NC20/NW17	不适用	不适用	2302486-1
位置 12	不适用	不适用	不适用	2302486-3	NC16/NW13	不适用	不适用	2302486-1




90° 波纹管式出线

2035366-X 护盖组件

短型 90° 出线 后壳升级换代产品

新一代替代选项

连接器尺寸	后壳 TE PN	螺纹 NC/NW	替代 #1 相同的螺纹	替代 #2 不同的螺纹	替代 #3 不同的螺纹	替代 #4 光滑出孔
位置 2	2098436-1	NC08/NW7.5	2302481-3	2302481-2	NC12/NW10	不适用
位置 3	2098436-2	NC08/NW7.5	2302482-3	2302482-2	NC12/NW10	不适用
位置 4	2098436-7	NC08/NW7.5	不适用	2302483-3	NC12/NW10	2302483-2
位置 6	2098436-8	NC08/NW7.5	不适用	2302484-3	NC12/NW10	2302484-2
位置 2	2098436-3	NC12/NW10	2302481-2	2302481-3	NC08/NW7.5	不适用
位置 3	2098436-4	NC12/NW10	2302482-2	2302482-3	NC08/NW7.5	不适用
位置 4	2098436-9	NC12/NW10	2302483-3	2302483-2	NC16/NW13	不适用
位置 6	1-2098436-0	NC12/NW10	2302484-3	2302484-2	NC16/NW13	不适用
位置 4	1-2098436-1	NC16/NW13	2302483-2	2302483-3	NC12/NW10	不适用
位置 6	1-2098436-2	NC16/NW13	2302484-2	2302484-3	NC12/NW10	不适用
位置 8	2035048-9	NC16/NW13	2302485-3	2302485-2	NC20/NW17	不适用
位置 12	不适用	不适用	不适用	2302486-2	NC20/NW17	不适用
位置 12	不适用	不适用	不适用	2302486-3	NC16/NW13	不适用



180° 光滑导线出线型式

AMPSEAL 16、TE Connectivity 和 TE connectivity (徽标) 均是商标。这里提及的所有其他徽标、产品和/或公司名称可能是其各自所有者的商标。

我们相信这里所给的信息, 包括图纸、插图和仅用于说明目的示意图均是可靠的。然而, TE Connectivity 对其准确性或完整性不作任何保证, 并对其使用不承担任何责任。该产品的 TE Connectivity 标准条款和销售条件阐明了 TE Connectivity 的义务, 在任何情况下, 由于该产品的销售、转售、使用或误用产生的偶然、间接或随之引起的任何损失, TE Connectivity 概不负责。TE Connectivity 产品用户应自行评估, 以确定每个产品适合的具体应用。

© 2016 TE Connectivity Ltd. 家族公司 版权所有。

TS-ICT-AMPI6CR 08/16 正本