

2-2834075-2 ✓ ACTIVO

### SlimSeal | Conectores microminiatura SlimSeal

Núm. interno de TE: 2-2834075-2

2 Position Ballast Connector, Connector, Crimp, Wire-to-Wire, 2.5 mm Centerline, Sealable, Wire & Cable, 18 – 22 AWG, SlimSeal Miniature Connectors

[Ver en TE.com >](#)



Conectores > Conectores de iluminación > Conectores para balastra > SlimSeal Miniature Receptacles



Tipo de producto de iluminación: **Conector**

Método de conexión a alambre y cable: **Engarzadora**

Sistema de conectores: **Cable a cable**

Número de posiciones: **2**

Distancia entre pines: **2.5 mm**

[Todo SlimSeal Miniature Receptacles \(9\)](#)

## Características

### Características del tipo de producto

Tipo de producto de iluminación	Conector
Sistema de conectores	Cable a cable
Sellable	Sí
El conector y el contacto se conectan a	Alambres y cables

### Características de la configuración

Número de filas	1
Número de posiciones	2

### Características eléctricas

Voltaje de funcionamiento (máx.)	400 VAC
----------------------------------	---------

### Características del contacto

Corriente nominal de contacto (máx.)	5 A
--------------------------------------	-----

### Características de la terminación

Método de conexión a alambre y cable

Engarzadora

**Fijación mecánica**

Alineación de conexión

Con

**Características de la carcasa**

Distancia entre pines

2.5 mm

**Dimensiones**

Calibre del cable

18 – 22 AWG

**Condiciones de uso**

Rango de temperatura de funcionamiento

-40 – 105 °C [-40 – 221 °F]

**Estándares de la industria**

Índice de flamabilidad UL

UL 94V-0

Compatible con productos aprobados

UL 1977

**Conformidad**Para documentación relativa al cumplimiento del producto, visita la página del mismo en [TE.com](http://TE.com)>

Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE

Compliant

Directiva VFU de la UE 2000/53/CE

Compliant

Directiva RoHS 2 de China MIIT Orden Núm. 32, 2016

有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold

Regulación REACH de la UE (CE) Núm. 1907/2006

Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)

Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250)

Does not contain REACH SVHC

Contenido halógeno

Low Halogen - Br, Cl, F &lt; 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free

Capacidad del proceso de soldadura

Not applicable for solder process capability

**Descargo de responsabilidad sobre el cumplimiento del producto**

Esta información se proporciona como resultado de una consulta razonable hecha a nuestros proveedores y representa nuestro conocimiento real y actual según la información que nos facilitaron. Esta información está sujeta a cambios. Los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva RoHS de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente, mercurio, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP y DIBP y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2011/65/UE (RoHS2). Los productos terminados para aparatos eléctricos y electrónicos tendrán el marcado CE según lo exige la directiva 2011/65/EU. Los componentes podrían no tener el marcado CE. Además, los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva VFU de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente y mercurio y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2000/53/CE

(VFU). En lo que respecta al reglamento REACH, la información de TE sobre las SEP en los artículos para este número de pieza se basa en la "Orientación sobre los requisitos aplicables a las sustancias contenidas en los artículos" más reciente de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) publicada en esta URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## Piezas compatibles



Núm. de pieza de TE 1-2834068-2  
PIN CONTACT,MINIATURE  
WATERPROOF CONN



Núm. de pieza de TE 1-2834068-3  
PIN CONTACT,MINIATURE  
WATERPROOF CONN



Núm. de pieza de TE 2-2834074-2  
2P PLUG, MINIATURE WATERPROOF  
CONN,BLACK

## También en la serie | [Conectores microminiatura SlimSeal](#)



Conectores para balastra(36)

## Nuestros clientes también compraron



Núm. de pieza de TE1-1438299-1  
GET MALE TERM, B, AG REREEL



Núm. de pieza de TE3-1564416-1  
8POS,TAB 1.6X0.6,TAB HSG,ASSY



Núm. de pieza de TE2141467-3  
2POS,NANOMQS,SOCK HSG,ASSY,  
SEALED,CODC




Núm. de pieza de TE2-2834067-2  
SOCKET CONTACT,MINIATURE  
WATERPROOF CONN



Núm. de pieza de TECAT-SL36-M6642  
SlimSeal Miniature Plugs



Núm. de pieza de TE1-2834075-2  
2P REC, MINIATURE WATERPROOF  
CONN.WHITE



Núm. de pieza de TEK1127352-1  
Switch lever DF mounted VK 35-500-  
060



Núm. de pieza de TE87133-6  
20 LOCKING CLIP HSG DR MRKD

## Documentos

**Ilustraciones de productos****2P REC, MINIATURE WATERPROOF CONN.BLACK**

Inglés

**Archivos CAD****3D PDF**

3D

**Esquema del producto**[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-2834075-2\\_B.2d\\_dxf.zip](#)

Inglés

**Esquema del producto**[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-2834075-2\\_B.3d\\_igs.zip](#)

Inglés

**Esquema del producto**[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-2834075-2\\_B.3d\\_stp.zip](#)

Inglés

Al descargar el archivo CAD, acepto y estoy de acuerdo con los [términos y condiciones](#) de uso.**Páginas de catálogo y hojas de datos****SlimSeal MiniSeal connector flyer (Chinese)****SLIMSEAL\_SSL\_CONNECOTS**

Inglés

**Especificaciones del producto****Especificación de la aplicación**

Inglés

**Instructivos****Instructivo (no estadounidense)**

Inglés

**Homologaciones de la agencia****Informe UL**

Inglés