NUMBER C-170990

METRIC

三角法(3rd ANGLE PROJECTION)

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT





NOTES

1. TO PREVENT THREAD STRIPPING, SCREW TORQUE SHOULD NOT EXCEED 12Kg-cm MAX
2. SIMILAR TO P/N 200871-1 FOR 170990-1

注記

1. 使用時の適用回転トルクの値12Kg-cm最大
2. 170990-1の類似品はP/N200871-1である

ITEM NO.	NUMBER 番号	NAME 名称	MATERIAL, FINISH 材料，仕上	Q'TY 数量 7-170990-1	170990-2	170990-1 OBSOLETE
①		JACK SCREW, BODY ジャックスクリュー，ボデイ	BRASS Ni PL 黄銅 Niめっき	1	–	–
④	200864-2	CHIP チップ	STENLESS STEEL ステンレススチール ORGANIC COATING 不動態処理	1	1	1
③	201501-1	SLOT PIN スロットピン	STENLESS STEEL ステンレススチール ORGANIC COATING 不動態処理	1	1	1
②		JACK SCREW, BODY ジャックスクリュー，ボデイ	BRASS TIN PL. 黄銅 錫めっき	–	1	–
①		JACK SCREW, BODY ジャックスクリュー，ボデイ	BRASS TIN PL. 黄銅 錫めっき	–	–	1

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
G1	REVISED PER ECN-24-298077	RK	FJS	24APR 2025
G	REVISED	T.N	N.Y	15APR 2013
F	REDRAWN (J-1058)	NM	SM	12-13-91

© COPYRIGHT 2012 BY Tyco Electronics Japan G.K.

TE Connectivity

電線範囲 (WIRE RANGE)	mm² (AWG –)
被覆外径 (INSULATION DIA.)	– mmø
材料 (MATERIAL)	SEE TABLE 上記参照
仕上 (FINISH)	SEE TABLE 上記参照
DR.	10 DEC 91 N.Matsuzawa
DE.	10 DEC 91 N.Matsuzawa
CHK.	S.MAJMDR
APP.	13-DEC-'91 S.MAJMDR

名称 (NAME) JACK SCREW (LONG MAIL) ジャックスクリュー（雄型ロング）

一般公差 (GENERAL TOLERANCE) ±0.4, ±1°

SIZE B LOC J 番号 (No.) C-170990

尺度 (SCALE) 2-1 REV. G1 SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

PRINT DIST

AMP-J REV. 10/'03