






EXPLODED VIEW
Explosionsdarstellung

ASSEMBLED CONDITION (ILLUSTRATION WITHOUT CABLE)
Zusammengebauter Zustand (Darstellung ohne Leitung)



- 1 THE GERMAN TEXT IS BINDING
Der deutsche Text ist verbindlich
- 2 ASSEMBLED NOT FOR SALE, DESCRIBES ONLY
THE DELIVERY AMOUNT AND THE MOUNTING STATE WITHOUT CABLE
Zusammengebaut kein Verkaufsteil, stellt einzig den
Lieferumfang und den Montagezustand ohne Leitung dar
- 3 MIN. BENDING RADIUS OF CABLE
ACCORDING TO SPECIFICATION OF CABLE SUPPLIER.
Min. Leitungs-Biegeradius gemäss
Leitungsspezifikation des Herstellers.
- 4 ADAPTIVE CABLES SEE SPECIFICATION 114-94100
Anwendbare Leitungen siehe Verarbeitungsspezifikation 114-94100

REQUIRED COMPONENTS	ITEM	COMPONENT PN	DESCRIPTION	MATERIAL	COLOUR/SURFACE	QTY / Anzahl							
	8	2-1241408-3	AMP MCP 6,3/4,8	CuNiSi	SEL. Ag PLATED	2	2	2	2	2	2	2	2
	7	1-2141261-1	SHIELD CRIMP FERRULE,INNER	STAINLESS STEEL	BLANK	1	1	1	1	1	1	1	1
	6	1-2141263-4	SHIELD CRIMP FERRULE,OUTSIDE	STAINLESS STEEL	BLANK	-	-	-	-	1	1	1	1
		1-2141263-3	SHIELD CRIMP FERRULE,OUTSIDE	STAINLESS STEEL	BLANK	1	1	1	1	-	-	-	-
	5	2141264-4	SINGLE WIRE SEAL	SILICON	YELLOW	-	-	-	-	1	1	1	1
		2141264-3	SINGLE WIRE SEAL	SILICON	BLUE	1	1	1	1	-	-	-	-
	4	2141265-4	COVER	PA6(GF+GB)30	ORANGE	-	-	-	-	1	1	1	1
		2141265-3	COVER	PA6(GF+GB)30	ORANGE	1	1	1	1	-	-	-	-
	3	2141262-3	SHIELDING, EMC	CuNiSi	SEL. Ag PLATED	2	2	2	2	2	2	2	2
	2	2141259-1	2POS. MIXED, REC HSG. ASSY	PA66-GF30	BLACK	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1-2141256-6	2POS REC HSG. ASSY, COD F	PA66-GF30, PA6-(GB+GF)30 and SILICON 	HSG ORANGE CPA RED	-	-	-	-	-	-	-	-
		1-2141256-1	2POS REC HSG. ASSY, COD A			-	-	1	-	-	-	1	-
2141256-6		2POS REC HSG. ASSY, COD F	HSG ORANGE CPA BROWN		-	1	-	-	-	1	-	-	
2141256-1		2POS REC HSG. ASSY, COD A	HSG ORANGE CPA BLACK		1	-	-	-	1	-	-	-	
				CRIMPING TOOL NO.		528041-9			1-528041-0				
				WIRE ISOLATION DIAMETER [mm]		10.7 - 11.3			12.2 - 12.8				
VARIANT (TE KIT NUMBER)						2x4mm 2 COD.A (2287490-1)							
						2x4mm 2 COD.F (2287490-6)							
						-							
						-							
						2x6mm 2 COD.A (1-2287490-1)							
						2x6mm 2 COD.F (1-2287490-6)							