






REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B7	ECR-23-196229	29DEC2023	MG	MBK



- 5 Kontaktnumerierung
- 7 Kontaktlötende nachverzinnt nach AMP-Spez. gemäß DIN IEC 68 Teil 2-20;
- 8 2.8mm Messer-Kontakte 1-3µm vorverzinnt, im Lötbereich 6-12µm nachverzinnt
- 9 Packungseinheit: 16 Stecker pro Kartonlage; 5 Lagen pro Karton;
- 10 für begrenzten Zeitraum Einsatz von Flachkontakt (2.8mm) in Messing/versilbert möglich;
- 11 Nietloch

- 1 -
- 2 AMP-Handelsbezeichnung und Teilenummer
- 3 Platz für Schmelzsicherung
- 4 Umbausatz für Codierung nach Typ A, B und C im Werkzeug vorhanden



2-829875-2	3	1	26 pol. Messerleiste (Code: C)	PBT/CuZn	versilbert/natur
2-91-52831-11-1	3	1	26 pol. Messerleiste (Code: C)	PBT/CuZn	versilbert/grau
1-91-52831-11-2	2	1	26 pol. Messerleiste (Code: B)	PBT/CuZn	versilbert/dunkelblau
1-91-52831-11-1	2	1	26 pol. Messerleiste (Code: B)	PBT/CuZn	versilbert/schwarz
0-91-52831-11-2	1	1	26 pol. Messerleiste (Code: A)	PBT/CuZn	versilbert/violett
0-91-52831-11-1	1	1	26 pol. Messerleiste (Code: A)	PBT/CuZn	versilbert/dunkelgruen
0-966 027-1	1	1	26 pol. Messerleiste (Code: A)	PBT/CuZn	versilbert/schwarz
Flachstecker mit Sicherung	AMP BESTELL-NR.	POS .	STUECK	BENENNUNG	WERKSTOFF

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	24MAY1991
		CHK	Kuerschner
		APVD	Szelag
		PRODUCT SPEC	-
		APPLICATION SPEC	-
		WEIGHT	0.000000
		CUSTOMER DRAWING	-

TE Connectivity		Messerleiste; 26 pol. (fuer 24xJPT- und 2xSPT-Kontakt)	
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A2	00779	C=829875	-
SCALE	SHEET	REV	
2:1	1 of 1	B7	