



MULTI-BEAM LITE 连接器

TE Connectivity (TE) 推出的 MULTI-BEAM Lite 电源连接器具有出色的功率密度，提供多种电流选择。MULTI-BEAM Lite 体积小、薄型外形，适合 1U 电源或配电系统，不仅满足下一代环境要求，且设计灵活性高。凭借丰富多样的解决方案，TE 保障了供应链的稳定性和弹性，同时满足了终端用户对电力输送和冷却的要求。

应用

- 服务器
- 机架
- 存储解决方案
- 交换机

了解更多

- [访问页面](#)

主要优势

- 更小的外形尺寸使气流能够更好地流向 PCB 上的其他部件，同时节省宝贵的 PCB 空间
- 弯式接头、弯式插座和直式插座提供共面和背板应用，提升设计灵活性
- 高功率应用中，每个触点的电流高达 75A；低功率应用中，每个触点的电流高达 45A；信号触点提供出色的功率密度和电压及信号要求，满足关键的功率规格和各种应用的要求
- 设计灵活，可扩展，能够节省模具成本

产品特点

- 薄型 PSU 连接器，高出 PC 板 9.6 毫米，空气流通条件更佳
- 电源和信号触点通过数量和位置设计实现了各种应用中的更高设计灵活性
- 环保制造工艺兼顾可持续性
- 丰富的解决方案和定制方案支持供应链的弹性和稳定性

MULTI-BEAM LITE 连接器

产品料号

产品料号	描述
2391130-4	带焊脚弯式接头 4HP+25S+3LP
2391130-5	带焊脚弯式接头 2HP+30S+2HP
2391132-2	带焊脚弯式接头 5LP + 25S
2391132-3	带焊脚弯式接头 5LP + 25S
2391170-4	带焊脚弯式插座 4HP+25S+3LP
2391170-5	带焊脚弯式插座 2HP+30S+2HP
2391172-2	带焊脚弯式插座 5LP + 25S

te.com

TE Connectivity、TE Connectivity (标识)、MULTI-BEAM Lite 和 EVERY CONNECTION COUNTS 是由 TE Connectivity 集团公司拥有或授权的商标。本文件中的所有其它标识、产品和/或公司名称可能是其各自所有者的商标。

TE 已尽力确保本产品手册中信息的准确性，但并不保证本文不会出现任何纰漏，针对信息的准确性、正确性、可靠性及可用性亦未做任何其他陈述或担保。对本文所涉及的信息，TE 保留进行更改的权利，恕不另行通知。对本产品目录所述信息，包括但不限于适销性担保或特殊用途的适用性，TE 明确声明不做任何隐含担保。产品目录中的尺寸仅供参考，如有变化恕不另行通知。如规格发生变更，恕不另行通知。有关最新尺寸和设计规格请咨询 TE。

© 2023 TE Connectivity版权所有。

02/23

