



intercontec
products

Crimpzange

für 1 mm Bandkontakte
Crimp: 0,08 - 0,20 mm²
Crimp: 0,20 - 0,52 mm²

Rollenmagazin im Lieferumfang nicht enthalten

**Einsatzbereich: -Serie 623/923
-Serie 617/917
-Serie 627**

**TE Teile Nr.: C0-0078-000-000
IC Ref. Nr.: C0.078.00**

Bandkontaktstifte 1 mm	Crimpbereich	Verpackungseinheit
TE Teile Nr.: 61-0171-080-026 IC Ref. Nr.: 61.171.80.026	0,08 - 0,20 mm ²	400 Stück auf Rolle
TE Teile Nr.: 61-0172-080-027 IC Ref. Nr.: 61.172.80.027	0,20 - 0,52 mm ²	380 Stück auf Rolle

Bandkontaktbuchse 1 mm	Crimpbereich	Verpackungseinheit
TE Teile Nr.: 60-0199-080-022 IC Ref. Nr.: 60.199.80.023	0,08 - 0,20 mm ²	400 Stück auf Rolle
TE Teile Nr.: 60-0200-080-021 IC Ref. Nr.: 60.200.80.023	0,20 - 0,52 mm ²	380 Stück auf Rolle



Y6-I310-000-0DE erstellt: 05.09.2019/VK

© 2019 TE Connectivity.

TE Connectivity, TE connectivity (logo), intercontec (logo) und speedtec sind Marken.

Auch wenn TE Connectivity (TE) bemüht ist, die Korrektheit der Informationen in diesem Beitrag sicherzustellen, übernimmt TE keinerlei Gewährleistung dafür, dass diese fehlerfrei, zutreffend, korrekt, verlässlich oder aktuell sind. TE behält sich das Recht vor, die in diesem Beitrag genannten Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. TE weist ausdrücklich jegliche Gewährleistung hinsichtlich der in diesem Beitrag genannten Informationen zurück, einschließlich der implizierten Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke. Die Maßangaben in diesem Beitrag dienen ausschließlich zu Referenzzwecken und Änderungen sind vorbehalten. Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten. Bitte fragen Sie TE nach den aktuellen Maßangaben und Designspezifikationen

TE Connectivity Industrial GmbH
Bernrieder Straße 15
94559 Niederwinkling, Germany
+49 9962 2002 - 0
intercontec@te.com
www.intercontec.biz





intercontec
products

Crimp Tool

for 1 mm bandoleer contacts
crimp: 0.08 - 0.20 mm²
crimp: 0.20 - 0.52 mm²

reel is not part of product contents

for: -series 623/923
-series 617/917
-series 627

TE part number: C0-0078-000-000
IC reference number: C0.078.00

bandoleer contact pin 1 mm	crimping range	packaging unit
TE part no.: 61-0171-080-026 IC ref. no.: 61.171.80.026	0.08 - 0.20 mm ²	400 pieces on reel
TE part no.: 61-0172-080-027 IC ref. no.: 61.172.80.027	0.20 - 0.52 mm ²	380 pieces on reel

bandoleer contact socket 1 mm	crimping range	packaging unit
TE part no.: 60-0199-080-022 IC ref. no.: 60.199.80.022	0.8 - 0.20 mm ²	400 pieces on reel
TE part no.: 60-0200-080-021 IC ref. no.: 60.200.80.021	0.20 - 0.52 mm ²	380 pieces on reel



Y6-I310-000-0EN issued: 05.09.2019/VK

© 2019 TE Connectivity

TE Connectivity, TE connectivity (logo), intercontec (logo) and speedtec are trademarks.

While TE Connectivity (TE) has made every reasonable effort to ensure the accuracy of the information in this presentation, TE does not guarantee that it is error-free, nor does TE make any other representation, warranty or guarantee that the information is accurate, correct, reliable or current. TE reserves the right to make any adjustments to the information contained herein at any time without notice. TE expressly disclaims all implied warranties regarding the information contained herein, including, but not limited to, any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. The dimensions in this article are for reference purposes only and are subject to change without notice. Specifications are subject to change without notice. Consult TE for the latest dimensions and design specifications.

TE Connectivity Industrial GmbH
Bernrieder Straße 15
94559 Niederwinkling, Germany
+49 9962 2002 - 0
intercontec@te.com
www.intercontec.biz

