

新製品紹介

VersAnte マルチポート IoT アンテナ

- 1つのアンテナで4G/5Gセルラー、Wi-Fi、GNSSを組み合わせ可能
- CAT-M、CAT-1～CAT-4、NB-IoTをサポート
- グランドプレーンに依存しないため、幅広いアプリケーションや取り付け位置に対応可能
- 薄型で非常にコンパクトなフォームファクタ



VersAnteマルチポートIoTアンテナは、非常にコンパクトなフォームファクタでありながら、4G/5Gセルラー、Wi-Fi、GNSSのカバレッジを組み合わせ提供します。

グランドプレーンに依存しない製品シリーズで、金属面でも非金属面でも動作します。この特徴に、IP67およびIP69K定格が組み合わさったアンテナで、屋内外環境の幅広いIoTアプリケーションにとって理想的なソリューションとなります。

主な利点

- 1つのアンテナで4G/5Gセルラー、Wi-Fi、GNSSを組み合わせ可能
- CAT-M、CAT-1～CAT-4、NB-IoTをサポート
- 各種表面への取り付けに最適
- レードームは市販のスプレー塗料で塗装可能(金属を含まないもの)
- 多様なアプリケーションに対応
- グランドプレーン独立型
- 薄型で非常にコンパクトなフォームファクタ
- 堅牢で破壊されにくい設計

アプリケーション

- IoTエンドポイント
- デジタルディスプレイおよびサイネージ
- EV充電
- スマートロッカーおよびストレージ
- 発券システム
- スマート端末
- データ監視

ターゲットマーケット

- IoT

電気的特性

- 全電気仕様は製品データシートで入手可能

環境仕様

- 使用温度範囲および保管温度 - °C (°F)
-40 ~ +85°C (-40 ~ +185°F)
- IP定格 - IP67 & IP69K
- 材料物質のコンプライアンス -
RoHS準拠、CEおよびUKCA準拠

機械的特性

- L000321-01 - 寸法 - hxd - mm (インチ)
- 26 x Ø90.2 (1.02 x 3.55)
- L000322-XX - 外形寸法 - hxd - mm (インチ)
- 150 x 45 x 50 (5.90 x 1.77 x 1.97)
- 重量 - kg (ポンド)
- モデルによる(データシートを参照)
- ケーブル長cm (インチ) / コネクタ (全モデル)
- 100cm (3.3フィート) - SMAオス型

詳細

[L000321-01製品ページ](#)

[L000322-0X製品ページ](#)

[L000321-01 - 顧客用プレゼンテーション資料](#)

[L000322-0X - 顧客用プレゼンテーション資料](#)