



LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		C	REVISED ECR—09—004268	25FEB09	SF	KB



1. 旧型番 910100-XX : 片側キンクタイプ(マザー側)
910110-XX : 両側キンクタイプ
910130-XX : 片側キンクタイプ(ドーター側)
2. 一般公差 ±0.2
3. 使用材料
インシュレータ: ガラス繊維入熱可塑性ポリエステル樹脂(色調ブルー)
ポスト: 銅下ハンダメッキ付 □0.5±0.02(素材寸法)黄銅線
4. 適合プリント基板穴径: φ0.8±0.1 板厚 1±0.15
5. キンク加工は、3極分行う。中央と両側のポストは逆方向に加工する。
加工を行う極番は、矢印方向に数える。
1. OLD PART NO.
910100-XX : ONE SIDE KINK TYPE(MOTHER SIDE)
910110-XX : BOTH SIDES KINK TYPE
910130-XX : ONE SIDE KINK TYPE(DAUGHTER SIDE)
2. TOLERANCE UNLESS SPECIFIED IN THE DRAWING : ±0.2
3. MATERIAL
INSULATOR : GLASS FILLED POLYESTER(COLOR : BLUE)
POST : COPPER ALLOY WIRE(SOLDER PLATED)
4. RECOMMENDED PWB HOLE DIA:φ0.8±0.1, THICKNESS:1±0.15
5. KINK IS MADE ON THREE POSTS. KINK OF CENTER POST IS IN THE OPPOSITE DIRECTION TO THE KINKS OF BOTH SIDE POSTS.

OBSOLETE	1-1447224-4	910100-09	9	20.32	22.86	2,5,8	
OBSOLETE	1-1447224-3	910100-08	8	17.78	20.32	2,5,8	
	1-1447224-1	910100-07	7	15.24	17.78	1,3,5	
OBSOLETE	1447224-9	910100-06	6	12.70	15.24	1,3,5	
	 型番 PART NO.	旧型番 OLD PART NO.	極数 NO.OF POS	A	B	 キンク加工極番 KINK POST NO.	備考 REMARK

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S.FUJITA 09FEB09	Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan				
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		CHK K.BETSUI 09FEB09					
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD K.BETSUI 09FEB09	NAME 名称 MICROHEADER RIGHTANGLED 2.54mm PITCH				
0 PLC ±— 1 PLC ±— 2 PLC ±— 3 PLC ±— 4 PLC ±— ANGLES ±—		PRODUCT SPEC 製品規格 —	SIZE A3		CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1447224-9	RESTRICTED TO —
MATERIAL 材料		WEIGHT —	CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 5:1	SHEET 1 OF 3	REV C

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT - BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

变更

P

LTR

DESCRIPTION

DATE _____



DWN

APVD

SEE SHEET 1

1. 一般公差 ± 0.2
2. 使用材料
インシュレータ : ガラス繊維入ポリエステル樹脂(色調ブルー)
ポスト : 銅下、ハンダメッキ付 $\square 0.5 \pm 0.02$ (素材寸法)黄銅線
3. 適合プリント基板穴径 $\phi 0.8 \pm 0.1$
板厚 1 ± 0.15
4. キンク加工は、3極分行う。中央と両側のポストは逆方向に加工する。
加工を行う極番は、矢印方向に数える。

1. TOLERANCE UNLESS SPECIFIED IN THE DRAWING : ± 0.2
2. MATERIAL
INSULATOR : GLASS FILLED POLYESTER(COLOR : BLUE)
POST : COPPER ALLOY WIRE(SOLDER PLATED)
3. RECOMMENDED PWB
THICKNESS : 1 ± 0.15
HOLE DIA. : $\phi 0.8 \pm 0.1$
4. KINK IS MADE ON THREE POSTS. KINK OF CENTER POST IS
IN THE OPPOSITE. DIRECTION TO THE KINKS OF BOTH SIDE POSTS.



1-14.47224-8	910120-09	9	20.32	22.86	2,5,8	
1-14.47224-7	910120-08	8	17.78	20.32	2,5,8	
1-14.47224-6	910120-06	6	12.70	15.24	1,3,5	
型番 PART NO.	旧型番 OLD PART NO.	極数 NO.OF POS	A	B	 キンク加工極番 KINK POST NO.	備考 REMARK

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN	09FEB09
-----	---------

CHK	09FFB09
-----	---------

APVD	09FEB09
------	---------

PRODUCT SPEC

製品規格

APPLICATION SPEC

取付適用規格

	WEIGHT
--	--------

CUSTOMER DRAWING



Tyco
Electronics

Tyco Electronics Corporation
Kawasaki, Japan

NAME

名称

MICROHEADER RIGHTANGLED
2.54mm PITCH

SIZE

CAGE CODE	
-----------	--

E	DRAWING NO
---	------------

号

RESTRICTED TO

A300779

9 | **C**-1447224-9

SCALE	5:1
尺度	

SHEET 2 OF 3

REV	C
-----	---

AMP 1470-19 REV 31MAR2000

