





THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION SEP, 2000.
 © COPYRIGHT 2000 By Tyco Electronics Japan G.K. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS		
J	/	P	LTR	DESCRIPTION
		Y	REDRAWN	ECR-11-012298
				DATE
				15JUN2011
				DWN
				T.T
				APVD
				T.M



CONTROLLED DIMENSION TO KEEP INSERTION FORCE AND EXTRACTION FORCE



- -; AS SHOWN

9-170003-5	—#—	7000	△3	108-5003	—#— △2
170003-6	—#—	7000		108-5003 準拠	△1 NON ACID CLEANING 酸洗処理なし
2-170003-5	—#—	24000		108-5003	—#— △2
1-170003-5	—#—	25000		108-5003	—#— △2
1-170003-4	—#—	24000		108-5003	POST-TIN 電気錫めっき
170003-5	170021-3	7000		108-5003	—#— △2
170003-4	170021-2	7000		108-5003	POST-TIN 電気錫めっき
PARTS NUMBER 端子型番	L/P PARTS NUMBER L/P 型番	QTY/REEL 1リール当り数量	PRODUCT SPEC 製品規格番号	FINISH 仕上げ	

- △1 1st EXTRACTION FORCE :14.7~44.1N (1.5~4.5kgf)
(APPLICABLE CONTACT P/N 170002-4)
- △2 STRESS RELIEVING
FINISH IS SUBJECT TO CHANGE BY THE TYPE OF STRESS RELIEVING PROCESS.
INERT GAS FURNACE -- MATTE
ATMOSPHERIC FURNACE FOLLOWED BY ACID PICKLE -- BRIGHT
- △3 WITH PAPER LAYER
- △1 初回引抜力: 14.7~44.1N (1.5~4.5kgf)
(嵌合相手 P/N: 170002-4)
- △2 ストレス除去処理
処理法により外観が変わります。
不活性ガス加熱方法...無光沢
大気加熱方式 ...光沢
- △3 中間紙あり

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T.TSUZAKI 15JUN2011
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		CHK T.MASUDA 15JUN2011
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD T.MASUDA 15JUN2011
0 PLC ±- ±0.4 1 PLC ±- ±1.0 2 PLC ±- ±1.0 3 PLC ±- ±1.0 4 PLC ±- ±1.0 ANGLES ±-		NAME 名称 5 DIA SHUR PLUG RECEPTACLE 製品規格 108-5003 取付適用規格
MATERIAL 材料 BRASS THK 0.4 黄銅 板厚 0.4	FINISH 仕上 SEE TABLE 表参照	WEIGHT 重量 A300779 C-170003

WIRE RANGE
抱合電線断面積 AWG#20~#14
0.50~2.27 mm²

INSULATION DIA
被覆外径 2.5~3.8 mmφ

STE TE Connectivity

NOT the LATEST REVISION

SCALE 尺度 NONE SHEET 1 OF 1 REV Y