


LOC	DIST	REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
	B	ECR-16-001943		09FEB2016	GH	GS

HTV10 HAND TOOL,

2,5 mm DIA. CONTACTS 0.2-0.4 SQ.MM



Eigenschaften / Features
Die Handzange verfügt über eine verschiebbare Crimpmatrize mit insgesamt zwei Crimpnestern in denen die Leitungsquerschnitte 0.2 und 0.4 mm² verarbeitet werden können. Die Kontakte werden mittels Klapppositionierer in der richtigen Ausgangsposition gehalten.

Hand tool with slideable crimping die set on which two crimping nests cover the wire sizes 0.2 and 0.4 mm². Featured with a flap contact locator to allow correct positioning of the applied terminals.

Abmessungen / Dimensions:
Länge / Length: 226 mm
Breite / Width: 70 mm
Tiefe/Depth : 38 mm

Ersatzteile / Spare part:
HTV10 CRIMP HEAD 2.5 DIA.CONTACTS 0.2-0.4
TE PN 8-1579016-9

Verpackung / Package
Handzange verpackt im Karton (300x135x50mm)
HAND TOOL PACKAGED IN A BOX (300x135x50MM)
Beigefügt mit / Included with:
- Zertifikat / certificate (TE P/N 6-519637-7)
- Bedienungsanleitung (DE/EN) / Operation manual (DE/EN)
411-18594 / 2-744017-8

Anwendungsbereich /
Application range

Leiterquerschnitt Cross section range	Leitercrimphöhe Conductor Crimp Height ± 0,05	Leitercrimpbreite Conductor Crimp Width gemessen an den Tangenten der Radien	Isolationscrimphöhe Insulation Crimp Height ± 0,15	Isolationscrimpbreite Insulation Crimp Width gemessen an den Tangenten der Radien	TE-Kontakt-Nr. TE-Contact no. Ø 1,5 und 2,5 Rundstecker
0,2mm² Test wire AWG 24	1,05	1,58 F	2	2,0 O	Ø 1,5 / 929985-1 Buchse / Socket
0,4mm² Test wire 0,35mm²	1,11		2	2,0 O	Ø 1,5 / 929979 Stift / Pin
0,25mm²	1,07		2	2,0 O	Ø 2,5 / 929969 Buchse / Socket
					Ø 2,5 / 929962 Stift / Pin

POS	TE PN	QTY	DESCRIPTION
1	8-1579016-9	1	HTV10 CRIMP HEAD CONTACTS 0,2-0,4 mm
2	2-1579005-1	1	BASIC HAND TOOL GRIP, SHORT, C

CUSTOMER MANUAL:
411-18594 /2-744017-8

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN G.Herold 29SEP2015	TE Connectivity			
		CHK G.Stegmayer 29SEP2015				
		APVD G.Stegmayer 29SEP2015	NAME HTV10S HAND TOOL 2.5 DIA. CONTACTS 0.2-0.4 SQMM			
		PRODUCT SPEC				
		APPLICATION SPEC				
		WEIGHT 0.29 kg	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-2-1579024-4	RESTRICTED TO —
CUSTOMER DRAWING		SCALE 1:1	SHEET 1 OF 1	REV B		