






NERVATURE DI RINFORZO




SEZIONE A:A



SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN mm
(DIMENSIONS IN mm)

METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
(EUROPEAN PROJECTION)



N.3 BUGNE PER "AGG. SECONDARIO"
LATO INGRESSO CAVI

NERO	POLYAMIDE 6.6	281734-2
NATURALE	POLYAMIDE 6.6	281734-1
FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)	NUMERO (PART NUMBER)

CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY

DISEGNO PER CLIENTE
SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED RELEASE FOR PUBLICATION 19
©COPYRIGHT 1985 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. ALL INTERNATIONAL RIGHT
RESERVED AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING

TOLLERANZE, SE NON
DIVERSAMENTE SPECIFICATO
(TOLERANCES, UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED)

DIAM. ISOLANTE
(INS. DIA. RANGE)

RANGO FILO
(WIRE RANGE)

SCALA
(SCALE)

± 0.3
± 2°

AMP AMP ITALIA S.p.A.
Corso F.lli Cervi, 15
COLLEGNO (TORINO)

DIS. V. RANIERI
8/1/86

DESCRIZIONE
(DESCRIPTION) 3 POS. REC. HSG.
POS. LOCK FLAG .312" SR.

LOC. SIZE NUMERO
(CON. NO.)

REV. FOLIO
(SHEET) DI (OF)

1 A3 C-281734-F E

NOTE:

1) BLOCCHETTO ADATTO PER CONTATTI AMP POS. LOCK FLAG .312" SPS P/N 281737-2.

DISTRIBUZIONE
PRINT DIST.