






LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN					
		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
IR	—		1	PRELIMINARY ISSUE	30APR2014	PKS	RRP

Kontakt im eingebauten Zustand



PRELIMINARY

- 7 max. Auflagefläche für Stromübertragung zum Verbacken 2.4mm²
- 6. Material 0.32mm dick
- 5 Kennziffer für Drahtgrößenbereich (15)
- 4 ——— Bereich wird beim Kontaktieren abgetrennt
- 3 Kammer nach Zchnng. 96–52884–70 Rev. 1
- 2. Einsatz Temperatur incl. Stromerwärmung 120° C Kurzzeitig (max. 10 min.) 140° C
- 1 Kontakt geeignet für: Lackdraht, Einzeldraht Ø0.60...0.80mm

969125–1		2825063–1		1	CuNiSi	VORVERZINNT
STRIP PN		PN		REV	MATERIAL	FINISH
DWN SETHIL 29APR2014		CHK SETHIL 29APR2014		APVD RAJENDRA 30APR2014		
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ		APPLICATION SPEC. VERABEITUNGSSPEZ.		NAME		
WEIGHT GEWICHT		—		SIZE CAGE CODE DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.		
CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 10:1		SHEET BLATT 1 OF VON 1		
—		—		REV 1		