


DETROMPAGE

7703197212	84135-06	GRIS	*	*
7703197211	84134-02	NOIR	*	*
~ RENAULT	REFERENCE	COULEUR	1	2
			3	



* COTES CONTROLEES PAR CALIBRE.


CALIBRE FI/FE
SUIVANT PLAN 10870

OUTIL DE DEMONTAGE
DE LA LANGUETTE
SUIVANT PLAN 9038-A


CALIBRE DE CONTROLE 6.45 mm
SUIVANT PLAN :10905

REFERENCE OUTIL DE
DEMONTAGE S101001020010


CONTROLE LOGEMENT PORTE
CLIPS




POUR COTES VOIR PLAN 10870



POUR COTES VOIR PLAN 9038-A




POUR COTES VOIR PLAN 10905




CONDITIONNEMENT

REFERENCE PRONER	REFERENCE CLIENT	DESIGNATION	N° DU CARTON GALIA	VRAC	SAC PLASTIQUE			POIDS DU CARTON
					NBS DE PIECES / SAC	NBS DE SACS / CARTON	NBS DE PIECES CARTON	
P801008413506	7703197212	PORTE /LANGUETTE 8MM 2V	9	OUI	500	2	1000	56
P801008413402	7703197211	PORTE LANGUETTE 8MM 2V	9	OUI	500	2	1000	56

ETIQUETTE D'IDENTIFICATION
SEMBLABLE AU (X) SAC (S)



ETIQUETTE GALIA



N° LOT :
REF PRONER :
QUANTITE :
DATE :
REF CLIENT :
N° EQUIPE :
N° OPERATEUR :
Hre FAB :
VISA QUALITE :
N° MOULE :
COULEUR :

NOTICE DE CONTROLE:

- AU PIED A COULISSE OU AU PROJECTEUR DE PROFIL VERIFIER LES COTES PORTEES AU DESSIN.
- CONFORME AU CDC 36 05 019.
- TOUTES COTES (MSP) OU FONCTIONNELLES ♦ FIGURANT SUR CE PLAN ET NON RESPECTEE SUR UN LOT FERA L'OBJET D'UN REFUS PAR RAPPORT AU CONTRAT QUALITE COMPOSANT.
- CE PLAN DE CONTROLE ETANT EXTRAIT DU PLAN DE DEFINITION, ON FERA REFERENCE, POUR TOUT LITIGE, AU PLAN DE DEFINITION

UTILISATION DES CALIBRES:

- CALIBRE PL8 (FI/FE) (SUIVANT PLAN 10870) CE CALIBRE VALIDE LA COTE 0.8±0.1; COTE FONCTIONNELLE REALISANT LES CONDITIONS D'EFFORT D'INSERTION ET EXTRACTION DE LA LANGUETTE DANS SON ALVEOLE.
- INTRODUIRE LE CALIBRE DANS LE SENS SPECIFIE; LA REFERENCE [A] DE CELUI-CI VENANT EN BUTEE SUR LA REFERENCE [A] DE L'ALVEOLE. LE CALIBRE DOIT SE VERROUILLER DANS L'ALVEOLE SOUS UN EFFORT INFERIEUR A :30N
- EXTRAIRE LE CALIBRE EN UTILISANT LE TROU Ø5 A L'INTERIEUR DUQUEL SE LOGE LE DISPOSITIF EQUIPANT LE MOYEN DE MESURE DE LA FORCE D'EXTRACTION. LE CALIBRE DOIT SE DEVEROUILLER SOUS UNE FORCE SUPERIEUR A:80N.
- LE NON RESPECT DE LA SANCTION FI OU FE ENTRAINE LE REFUS DU LOT CONCERNE.
- NOTA: CET ESSAI ETANT DESTRUCTIF LES PIECES TESTEES SONT A DETRUIRE.
- CALIBRE DE CONTROLE COTE 6.45 mm. INTRODUIRE LE PORTE LANGUETTE DANS LE SENS SPECIFIE ET CELA POUR LE LOGEMENT (1-2)
- APRES APPLICATION D'UNE MASSE DE 100gr (OU SOUS LE PROPRE POIDS DE LA PIECE) LA REF [B] DU PORTE LANGUETTE DOIT VENIR EN CONTACT AVEC LA REFERENCE [B] DU CALIBRE.
- LE NON RESPECT DE LA SANCTION CI-AVANT ENTRAINE LE REFUS DU LOT CONCERNE.

PLAN DE DEFINITION :D1172

PRONER COMATEL P/N Tyco Electronics P/N
P801008413402 0-1544484-1
P801008413506 0-1544484-2

P801008413506	A221	COULEUR GRIS		
P801008413402	A221	COULEUR NOIR		
Reference	Matiere	Traitement	Protection	Conditionnement
Sous-Ens.			Norme	
Ensemble			Masse	

PORTE LANGUETTE 8MM 2VOIES C Dessine le 28.01.92
Par P.COSTES

PRONER COMATEL

B.P. 31 93161 NOISY LE GRAND
(1) 45 92 79 00

Etudes Qualité
Devis

Tol. : /
Echelle 2.5
Planche /

C1313

Reproduction et diffusion interdites sans autorisation

Mise a jour selon revue de projet du 20/02/95 et rapports EP 2202 A / 2202 B / 2217
MISE EN CONFORMITE PAR RAPPORT AU PLAN D1172. PLAN F1190 ANNULE.
MISE A JOUR PLAN (ANNULE ET REMPLACE LE PLAN C1313 FAIT A LA MAIN)

Nature de la Modification

N° Avis Modif. Etude Qualité Dessine Date Ind.

473 201 706 71K NG CJ PC 45.03.95 24.03.93 28.01.92 B A