


TE CONNECTIVITY ORDER-Nr.	TE CONNECTIVITY ORDER-Nr.	MATERIAL	SURFACE	DGB [mm ²]	WIRE CRIMP Drahtcrimp	NSUL.-CRIMP Isol.-Crimp	WIRE CRIMP HEIGHT CH Drahtcrimp-Höhe CH	APPLICATION TOOL Anschlag-WKZ	HAND TOOL Handzange	A	B	C	TE CONNECTIVITY ORDER-Nr. SINGLE SEAL Einzeldichtung	TE CONNECTIVITY ORDER-Nr. DEAD END PLUG Blindstopfen	
1-962800-4	1-962973-4	CuNiSi	FLR	>2.5-4.0	E = 4.3	H = 5.4	4.0mm ² = 2.30	MQC-Applicator		4	6.9	8.5	828985-1	-	
962800-7	962973-7				G = 4.5	K = 5.9	3.0mm ² = 2.05	4151297-X							
962800-1	962973-1				D _{cr} = 2.4	D = 3.9									
1-929968-4	1-962972-4	CuNiSi	FLR	>1.0-2.5	E = 3.6	H = 5.0	2.5mm ² = 1.97	MQC-Applicator	539679-2	4	6.9	8.5	828921-1	828922-1	
929968-8	962972-8				G = 3.8	K = 5.0	2.0mm ² = 1.82	2-878486-2	1579024-5						
929968-1	962972-1				D _{cr} = 1.7	D = 3.6	1.5mm ² = 1.67	2151345							
1-929967-4	1-962971-4	CuNiSi	FLR	0.5-1.0	E = 2.6	H = 4.8	1.0mm ² = 1.45	MQC-Applicator	734289-1	3	5.4	7	828920-1	828922-1	
929967-8	962971-8				G = 2.8	K = 4.8	0.75mm ² = 1.36	2-878485-2	1579024-3						
929967-1	962971-1				D _{cr} = 1.1	D = 3.2	0.5mm ² = 1.27	2151139							
1-929966-4	1-962970-4	CuNiSi	FLR	0.2-0.4	E = 2.1	H = 4.5	0.35mm ² = 1.11	MQC-Applicator	734289-1	3	5.4	7	828920-1	828922-1	
929966-8	962970-8				G = 2.1	K = 4.5		2-878484-2	1579024-3						
929966-1	962970-1				D _{cr} = 0.8	D = 3.2		2151732							



REMARKS
Bemerkungen

1 PRE TINNED 1-2µm
vorverzinnt

2 ZONE "A": MIN 0.8µm ELECTROPL. Au OVER MIN 1.3µm ELECTROPL. Ni LAYER
min 0.8µm galv. Au über min 1.3µm galv. Ni
ZONE "B": 1-2µm ELECTROPL. Sn OVER MIN 0.1µm ELECTROPL. Ni
1-2µm galv. Sn über min 0.1µm galv. Ni
REST: min 0.1µm ELECTROPL. Ni
min 0.1µm galv. Ni

3 ZONE "A": MIN 3µm ELECTROPL. Ag
min 3µm galv. Ag
REST: min 0.5µm ELECTROPL. Ag
min 0.5µm galv. Ag

4 ZONE "A": MIN 3µm ELECTROPL. Ag
min 3µm galv. Ag
ZONE "B": 1-3µm ELECTROPL. Sn
1-3µm galv. Sn
REST: SILVER OR TIN ALLOWED IN TRANSITION AREAS.OVERLAPPING LAYERS
AND PLAIN SURFACES ARE NOT ALLOWED.
Silber oder Zinn im Übergangsbereich erlaubt.
überlagernde Schichten oder blanke Stellen sind nicht erlaubt.

5 AT AREA OF TOP OPENING PERMITTED
Im Bereich der Spitze Öffnung zulässig

6 AVAILABILITY MUST BE CHECKED BY TE CONNECTIVITY
Verfügbarkeit ist von TE CONNECTIVITY zu prüfen

TE CONNECTIVITY ORDER-Nr.	TE CONNECTIVITY ORDER-Nr.	MATERIAL	SURFACE	DGB [mm ²]	WIRE CRIMP Drahtcrimp	NSUL.-CRIMP Isol.-Crimp	WIRE CRIMP HEIGHT CH Drahtcrimp-Höhe CH	APPLICATION TOOL Anschlag-WKZ	HAND TOOL Handzange	A	B	C	TE CONNECTIVITY ORDER-Nr. SINGLE SEAL Einzeldichtung	TE CONNECTIVITY ORDER-Nr. DEAD END PLUG Blindstopfen	
1-929965-4	1-962969-4	CuNiSi	FLR	>2.5-4.0	E = 4.3	H = 5.4	4.0mm ² = 2.30	MQC-Applicator	734285-3	4	5.5	8.5			
929965-8	962969-8				G = 4.5	K = 5.6	3.0mm ² = 2.05	2-878483-2	734289-3						
929965-1	962969-1				D _{cr} = 2.4	D = 3.2		2836098							
1-929964-4	1-962968-4	CuNiSi	FLR	>1.0-2.5	E = 3.6	H = 4.3	2.5mm ² = 1.97	MQC-Applicator	734285-2	4	5.5	8.5			
929964-8	962968-8				G = 3.8	K = 4.5	2.0mm ² = 1.82	2-878482-2							
929964-1	962968-1				D _{cr} = 1.7	D = 2.6	1.25mm ² = 1.60	2266503							
1-929963-4	1-962967-4	CuNiSi	FLR	0.5-1.0	E = 2.6	H = 3.2	1.0mm ² = 1.45	MQC-Applicator	734285-1	3	4.5	7			
929963-8	962967-8				G = 2.8	K = 3.4	0.75mm ² = 1.36	2-878481-2	2-1579024-5						
929963-1	962967-1				D _{cr} = 1.1	D = 1.8	0.5mm ² = 1.27	2266254							
1-929962-4	1-962966-4	CuNiSi	FLR	0.2-0.4	E = 2.1	H = 2.5	0.35mm ² = 1.11	MQC-Applicator	734285-1	3	4.5	7			
929962-8	962966-8				G = 2.1	K = 2.5	0.25mm ² = 1.07	2-878480-2	2-1579024-4						
929962-1	962966-1				D _{cr} = 0.8	D = 1.4	0.2mm ² = 1.05	2836097							

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT

DIMENSIONS: DIMENSIONEN: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ANDERENFALLS ANGEWANDEN: mm mm

0-PLC ± 0.15 mm
1-PLC ± -
2-PLC ± -
3-PLC ± -
4-PLC ± -
ANGLES/WINKEL ± 1°

FINISH/OBERFLÄCHENFARBE SEE TABLE

DWN: C. Goetz 25-JUN-2001
CHK: J. Granzow 25-JUN-2001
APVD: -

NAME: -

PRODUCT SPEC: 108-18027
PRODUKT-SPEZ: 108-18027
APPLICATION SPEC: 114-18020
VERARBEITUNGSSPEZ: 114-18020

SIZE: A1
CAGE CODE: 00779
DRAWING NO: 1355064
ZEICHNUNGS-NR: 1355064

RESTRICTED TO: -
NUR FÜR: -

MATERIAL: SEE TABLE

WEIGHT: 0.85 g
GEWICHT: 0.85 g

SCALE: 1:1
MASSSTAB: 1:1

SHEET: 1 OF 1
BLATT: 1 VON 1

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

SCALE: MASSSTAB: 1:1

SHEET: 1 OF 1

REV: A6