

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG	RELEASED FOR PUBLICATION FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG	MATED WITH: PASSEND ZU:
© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.		




LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN						
A1	—	P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD	
PROJECT NR.: EGAUT00000			A	NEW DWG.	29FEB2000	DJ	—	
		A1	SEE PCN EGAD-1839-04-1		13AUG2004	M.K.	KR	
		A2	ECR-12-009243		21MAY2012	SH	KR	

NOTES:
Bemerkungen:

MATING PART SEE INTERFACE DRAWING
Gegenstecker nach Ausfuehrungsvorschrift
TE-Nr.: 114-18230-002; 2.8 +0.3 -0.1 x 0.8 +-0.03

ONLY FOR FLR- WIRE SEE DIN 72551, PART 6
Nur fuer FLR- Leitung nach DIN 72551, Teil 6

DOUBLE CRIMPS ARE ONLY POSSIBLE WITH APPLICATORS
AUTHORIZED BY TE(NO HANDTOOL)
Doppelanschlæge sind nur mit von TE zugelassenen
Anschlagwerkzeugen moeglich(keine Handzangen!)
passende Werkzeuge auf Anfrage



1-1355847-1	A	1	SPRING	X12CRNi177 DIN17224	PLAIN/blank	2
		1	BODY	CuNiSi	PRE TIN vorverzinkt	1
ASS'Y NO.	REV.	QTY	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH	POS.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWG D. Jakobeit		20F062000				TE Connectivity		
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.				CHN		CHN						
	DIMENSIONS: MASS/WERTEN: (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLEGEMEINTOLERANZEN (mm)		APVD		NAME					
	P. (D) 7.508 - 0.013 - E		P. (D) 0.508 - 0.013 - E		PRODUCT SPEC PRODUCIT.SPEZ.		AMP MCP2.8 BUSBAR; LANCELESS					
	P. (D) 0.508 - 0.013 - E		P. (D) 0.508 - 0.013 - E		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.		DGB: 0.5 - 1 mm ²					
	P. (D) 0.508 - 0.013 - E		P. (D) 0.508 - 0.013 - E		SIZE		CASE CODE		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.		RESTRICTED TO NUR FÜR	
	P. (D) 0.508 - 0.013 - E		P. (D) 0.508 - 0.013 - E		A1		00779		C-1355847			
MATERIAL	FINISH (OBERFLÄCHE/FARBE)		WEIGHT GEWICHT		—							
CuNiSi	PRETINNED											
CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG				SCALE MASSSTAB 1:1		SHEET BLATT 1		1		OF VON 1		REV. A

—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
CUSTOMER PART NO	TE PART NO	REV.	PCS.	MATERIAL	SURFACE COLOR	DESCRIPTION	ITEM NO