







SILVER / GOLD VERSION
Versilberte / vergoldete Ausfuehrung



NOTES
Bemerkungen


1 DATE-CODE (WEK/YEAR (E.G. WEEK NUMBER 30/ YEAR 2011) AND TE REVISION (E.G. REV. A) MARKED WITH "AG" FOR SILVER VERSION (-6 VARIANTS) Datumscode (Woche / Jahr, z.B. KW30/ Jahr 2011) und TE-Revision (z.B.Rev.A) bei Ausfuehrung in Silber Markierung durch "AG" (-6 Varianten)



- 2 SUITABLE FOR PIN CONTACT SEE DRAWING: TE: 929453 Passend zu Stiftkontakt siehe Zeichnung: TE: 929453
- 3 DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
- 4 FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551-6 ONLY Nur fuer FLR-Leitung nach DIN 72551, Teil 6


5 NOT FOR NEW APPLICATION nicht fuer Neuanwendung

6 Bei doppelt fallenden Werkzeugen wird die erste Ueberfeder mit einer Kennzeichnung "-." versehen WITH DOUBLE OUT DIES THE FIRST SPRING WILL BE PROVIDED WITH AN INDICATION "-."



7 Varianten von Design1 werden durch die entsprechenden Versionen von Design2 ersetzt VARIANTS OF DESIGN1 ARE SUPERSEDED BY CORRESPONDING VERSIONS OF DESIGN2

8 SURFACE / Oberflaeche:
-1: PRETIN PLATED / Vorverzinnt
-5: GOLD PLATED IN MATING AREA / Vergoldet im Kontaktbereich
-6: SILVER PLATED IN MATING AREA / Versilbert im Kontaktbereich



5-968221-6		A		968221-6	A	0.5-0.75	Ag	A = 2.8 B = 3.8 C = 5.6 D = 13.7	E = 2 G = 2.1 D _{Dr} = 1	H = 2.7 K = 2.9 L = 0.7 D _{Iso} = 1.6
5-968221-5		A		968221-5	C		Au			
5-968221-1		A		968221-1	C		Sn			
5-968220-6		A		968220-6	C	0.25-0.35	Ag	A = 2.5 B = 3.6 C = 5.6 D = 13.7	E = 1.8 G = 1.8 D _{Dr} = 0.8	H = 2.3 K = 2.3 L = 0.6 D _{Iso} = 1.4
5-968220-5		A		968220-5	C		Au			
5-968220-1		A		968220-1	C		Sn			
2208453-6		A				0.08-0.22	Ag	A = 2.5 B = 3.7 C = 5.4 D = 13.7	E = 1.6 G = 1.6	H = 2 K = 1.9 D _{Iso} = 1.1
2208453-5		A					Au			
2208453-1		A					Sn			
ODER NO. DESIGN	ODER NO. DESIGN	REV.	ODER NO. DESIGN	REV.	WIRE SIZE RANGE	SURFACE IN MATING AREA	LENGTH	WIRE CRIMP	INSU. CRIMP	
Bestell-Nr. Ausfuehrung	Bestell-Nr. Ausfuehrung		Bestell-Nr. Ausfuehrung		DGB mm ²	Oberflaeche im Kontaktbereich	Laenge	Drahtcrimp	Iso' crimp	
2	3		1				DIMENSIONS/ Abmessungen mm			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Abraham.G. 06AUG2003	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK Kampmann.H. 07AUG2003	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD	PRODUCT SPEC	
			108-18030	
MATERIAL			APPLICATION SPEC	
-			116-18021	
-			WEIGHT	
-			CUSTOMER DRAWING	
SCALE 5:1		SHEET 1 OF 1		REV. 16