

CUSTOMER DRAWING	/KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSSTAB 4:1	SHEET BLATT 1	OF VON 3	REV L
------------------	------------------	-----------------------	------------------	-------------	----------

Schnitt
SECTION C-C

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT IN DEREN AMF INCORPORATED KONTROLLIERT.
ANZEIGEN, DIE ZUR FORTSETZUNG FORTSETZUNG SOWAS, SIND VERBODEN.
DIESE ZEICHNUNGSDOKUMENT KONTROLLIERT, SOWAS, SIND VERBODEN.

DIMENSIONS:
MASSSTABEINHEITEN:
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

1. PL/C	±0.2
2. PL/C	±
3. PL/C	±
4. PL/C	±
ANGLES/ANWINKEL	±2°
FINISH/OBERFLÄCHE/FARB	
-	

MATERIAL

DWN	03MAR2022
M. Ofenloch	
CHK	28NOV01
G. Bartosch	
APVD	28NOV01
Th. Klenner	
PRODUCT SPEC	
PRODUKTSPEC	108-18652
APPLICATION SPEC	
VERANDEITUNGSPEC	114-18280-1
WEIGHT	-
GEWICHT	-
CUSTOMER DRAWING	

STE








TE Connectivity

1-10pos. AMP multifitting Mark II
ASSEMBLY PITCH 5mm
TAB VERSION


SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO.	RESTRICTED TO
A 1	00779	ZEICHNUNGS-NR. ©=1534072	NUR FÜR -
/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 4:1	SHEET BLATT 1
		OF VON 3	REV L

LOC		DIST		P		LYR		REVISIONS ÄNDERUNGEN		DATE		DWN		APVD	
A1		-		-		-		DESCRIPTION BESCHREIBUNG		-		-		-	
PROJECT NR.:		-		-		-		SEE SHEET 1		-		-		-	


ALTERNATE GEOMETRY IN HOUSING CAVITY






SECTION A-A
Schnitt




SECTION C-C
Schnitt



SECTION B-B
Schnitt



TAB STOP FEATURE, PRESENT ON THE SINGLE POSITION VERSION ONLY





UL94-V0 & GWEPT 750°C NO FLAME

10	NATURAL	1-2395164-0	1-2393854-0	45	49.95
9		0-2395164-9	0-2393854-9	40	44.95
8		0-2395164-8	0-2393854-8	35	39.95
7		0-2395164-7	0-2393854-7	30	34.95
6		0-2395164-6	0-2393854-6	25	29.95
5		0-2395164-5	0-2393854-5	20	24.95
4		0-2395164-4	0-2393854-4	15	19.95
3		0-2395164-3	0-2393854-3	10	14.95
2		0-2395164-2	0-2393854-2	5	9.95
1		0-2395164-1	0-2393854-1	-	4.95
POS.	COLOR	HOUSING P/N	ASSY P/N	DIM "X"	DIM "Y"

UL94-V0 & GWEPT 750°C no flame

3	natural	2-1534071-3	2366308-3	10	14.5
POS.	COLOR	HOUSING P/N	ASSY P/N	DIM "X"	DIM "Y"

NOTES & TABLES, SEE SHEET 1
Notizen & Tabellen, siehe Blatt 1



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMF REGISTRIERTES VERFOLGT. ÄNDERUNGEN, DIE DIE TECHNISCHE VERFAHRS- UND VERFAHRS- DOKUMENTATION ANFORDERN, SIND DURCH AMF ANFORDERN.				DWN M. Ofenloch 28NOV01		NAME 1-10pos. AMP multifitting Mark II ASSEMBLY PITCH 5mm TAB VERSION	SIZE A1	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. 1534072	RESTRICTED TO NUR FÜR -
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: mm				CHK G. Bartosch 28NOV01						
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLE DIMENSIONEN UNLESS ANDERS ANGEZEIGT				APVD Th. Klenner 28NOV01						
P. Ø PL. C 1 1/2 1										

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
A1	-						
PROJECT NR.:							

UL94-V0, GWIT AND GWFI ACCORDING TO IEC 60335-1, WITH SILVER PLATED TERMINALS 					
4	NATURAL	2407710-4	2407711-4	15	19.95
3		1-2407710-3	1-2407711-3	10	14.95
3		2407710-3	2407711-3	10	14.95
2		2407710-2	2407711-2	5	9.95
1		2407710-1	2407711-1	-	4.95
POS.	COLOR	HOUSING P/N 	 ASSY-NO. 	DIM "X"	DIM "Y"

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT VIRD DURCH AMP REGLEMENTED KONTROLLIERT.
ANSONSTEN, DIE DIES TECHNISCHE VERFAHRENSTÄNDIGKEIT, SIND VERBODEN.
DIN KONTAKT ZUSAMMENFÜHRUNG ANFORDERUNGSPUNKT SEHEN SIE AUF AMPAGE.

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
mm



TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTELERANZEN

0 PLC ± 0.2
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES/WINKEL ± 2°
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE
-

DWN: M. Ofenloch 03MAR2022
CHK: G. Bartosch 28NOV01
APVD: Th. Kienner 28NOV01

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-10652
APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
114-10208-1

WEIGHT
GEWICHT
-

NAME: 1-10pos. AMP multifitting Mark II
ASSEMBLY PITCH 5mm
TAB VERSION

SIZE: A1
CAGE CODE: 00779
DRAWING NO.: 1534-072

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

CUSTOMER DRAWING

SKUNDENZEICHNUNG

SCALE
MASSSTAB
4:1

SHEET
BLATT
3

OF
VON
3

REV
L

4805 (3/11)